

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero para temple y revenido.

Versión:

Cuerpo base bruñido.

Perno de presión tratado en caliente y bruñido.

Indicación sobre el dibujo:

M = Tornillo de presión esférico


N = Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior

DIN 912


1) Protección contra torsión

2) Soporte de tornillos

3) Tuerca hexagonal



Planos



Nuestros productos

Referencia	B	D	G	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	M	N	F N	Par de apriete Tornillos de fijación Nm	Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N	Fuerza del muelle final F2 aprox. N
02334-06029	19	12	M6x10	35	29	15	17,6	38	13	8	15	M6x16	M6	4000	7,5	0	6
02334-08037	22	16	M8x15	47	37	20	21,1	50	16	10	20	M8x20	M8	6000	14	0	7
02334-12047	32	25	M12x20	57	47	27	28,3	75	25	15	30	M12x30	M12	9000	22	1	11