Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.

Versión:
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.

Indicación:
Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.

Nuestros productos

Referencia	Tipo de rosca	Forma	Tamaño	X	T	D	D1	D2	H	H2	A
06341-2082	rosca interior	0°	1	M8	18	24	10	25	40	32,5	88,1
06341-2102	rosca interior	0°	1	M10	18	24	10	25	40	32,5	88,1
06341-21012	rosca interior	0°	2	M10	20	28	12	32	46	36,5	104
06341-2122	rosca interior	0°	2	M12	20	28	12	32	46	36,5	104
06341-2162	rosca interior	0°	3	M16	23	33	13	32	52	41	126,5
06341-2202	rosca interior	0°	4	M20	26	41	13	32	61	49	128,5