Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:
Carcasa de acero inoxidable.
Superficie activa de PBT.

Indicación:
Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, así como alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación. Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad. Los sensores inductivos detectan todos los metales sin necesidad de contacto.

A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.

A petición:
Tensión: U = 10 – 30 V DC
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67

Seguridad:
Este producto no está diseñado para utilizarse como sensor de protección de personas.

Indicación sobre el dibujo:
1) Pantalla LED

BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	D	L	L1	Material de la superficie activa	Distancia de conmutación Sn (mm)	Electricidad I máx. (mA)	Frecuencia de conmutación f (Hz)	Tipo de conexión	Número de conductores x sección de conductor
83000-040	C	6,5	55	43	PBT	1,5	200	3000	conectores 3 polos	-
83000-050	C	6,5	60	48	PBT	1,5	200	5000	conectores 3 polos	-

Nuestros productos