Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Acero para temple y revenido 1.1191.

Versión:
Bruñido.

Indicación:
Las tuercas correderas con ranura guía se utilizan para el posicionamiento rápido y preciso de los elementos del dispositivo.
Ya no es necesaria una alineación complicada de los elementos.

Aplicación:
Las tuercas correderas con ranura guía se atornillan con el elemento del dispositivo en una ranura y a continuación se encajan en la pieza complementaria.

Ventajas:
Mucho menos tiempo necesario para montar los elementos del dispositivo.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Modelo de forma	BN=Ancho de ranura	B	H	H1	L
03240-08X8	A	simple	8	8	8	-	20
03240-12X20	A	simple	20	12	14	6	30
03240-12X22	A	simple	22	12	14	6	30
03240-12X30	A	simple	30	12	14	6	30
03240-14X20	A	simple	20	14	14	6	30
03240-14X22	A	simple	22	14	14	6	30
03240-14X30	A	simple	30	14	14	6	30
03240-16X20	A	simple	20	16	14	6	30
03240-16X22	A	simple	22	16	14	6	30
03240-16X30	A	simple	30	16	14	6	30
03240-18X20	A	simple	20	18	14	6	30
03240-18X22	A	simple	22	18	14	6	30

Nuestros productos

Referencia	Forma	Modelo de forma	BN=Ancho de ranura	B	H	H1	L
03240-18X30	A	simple	30	18	14	6	30
03240-22X20	A	simple	20	22	14	6	30
03240-22X22	A	simple	22	22	14	6	30
03240-22X30	A	simple	30	22	14	6	30