Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:
Escuadra de fundición inyectada de cinc.
Tornillos y tuercas correderas en ranura de acero.
Tapa cobertora de poliamida, reforzada con fibra de vidrio

Versión:
Escuadra lacada con aspecto de aluminio.
Tornillos y tuercas correderas en ranura cincadas.
Caperuza protectora negra.

Indicación:
Apto para el refuerzo de construcciones de perfil y la unión entre sí no positiva y sin mecanizar de perfiles. Utilizable también como elemento de fijación (p. ej., consola) para todo tipo de componentes.
Las escuadras poseen elementos de centrado para permitir un montaje preciso sin desplazamiento. Los elementos de centrado se pueden retirar por los puntos de ruptura controlada, p. ej., para el montaje de placas. El lado abierto se puede cerrar con la tapa protectora.

Planos

30x30 / 40x40



40x80



Nuestros productos

Referencia	Tipo	Ancho de ranura	Versión	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	D	H	H1	L	N	T
10250-063030	I	6	30 x 30	22,5	11	-	-	23	27	28	6,5	28	32	28	6	4
10250-084040	I	8	40 x 40	34	24	-	-	32,5	39	40	9	39	46	39	8	6
10250-088080	I	8	40 x 80	65,5	21,5	36	21,5	54,5	58,5	38	9	76	78	76	8	7

Nuestros productos