Descripción del artículo/Imágenes del producto





Descripción

Material:
Empuñadura en estrella: termoplástico.
Casquillo de acero.
Arandela: acero 140 HV.
Tornillo de ojo: acero, clase de resistencia 8.8.
Perno del eje: acero para temple y revenido 1.1181.

Versión:
Empuñadura en estrella de color negro.
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Arandela con acabado natural.
Tornillo de ojo bruñido.
Perno del eje tratado en caliente, pulido, acabado natural.

Indicación:
Los tornillos basculantes se suministran sin montar.
Se incluyen circlips adecuados.

Planos



Nuestros productos

Referencia	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	L2 mín.	L2 máx.	S
05660-06050	M6	6	14	32	12	20	10	1,6	22	17	32	44	7
05660-06075	M6	6	14	32	12	20	10	1,6	22	17	57	69	7
05660-08050	M8	8	18	40	16	24	13	1,6	30	25	28	42	9
05660-08075	M8	8	18	40	16	24	13	1,6	30	25	53	67	9
05660-10075	M10	10	20	50	20	31	17	2	37	32	49	65	12
05660-10100	M10	10	20	50	20	31	17	2	37	32	74	90	12