

Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH Parts



Descripción

Material:

Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.

Partes de acero 1.4305.

Botón pulsador de plástico (POM).

Versión:

Partes de acero con acabado natural.

Indicación:

Δ Añadir el color de la palanca de sujeción que desea en este espacio.

Los colores estándar son:

Palanca de sujeción gris antracita, botón pulsador rojo tráfico.

Palanca de sujeción naranja, botón pulsador gris antracita.


Palanca de sujeción rojo tráfico, botón pulsador gris antracita.

A petición:

Otras roscas interiores y modelos especiales.

Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.

Planos



Nuestros productos

Palancas de sujeción con botón pulsador, rosca interior, piezas de metal de acero inoxidable, pulgadas

Referencia	Color del cuerpo de base	X	A	A1	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	T	Número de dientes
06601-711A0	gris antracita RAL 7021	10-24	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-711A1	gris antracita RAL 7021	10-32	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-711A2	gris antracita RAL 7021	1/4-20	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-712A2	gris antracita RAL 7021	1/4-20	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20

06601 inch Palancas de sujeción con botón pulsador con rosca interior, partes de acero inoxidable, pulgadas



Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	X	A	A1	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	T	Número de dientes
06601-712A3	gris antracita RAL 7021	5/16-18	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
06601-713A3	gris antracita RAL 7021	5/16-18	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
06601-713A4	gris antracita RAL 7021	3/8-16	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
06601-714A4	gris antracita RAL 7021	3/8-16	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
06601-714A5	gris antracita RAL 7021	1/2-13	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
06601-715A5	gris antracita RAL 7021	1/2-13	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
06601-715A6	gris antracita RAL 7021	5/8-11	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
06601-721A0	naranja puro RAL 2004	10-24	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-721A1	naranja puro RAL 2004	10-32	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-721A2	naranja puro RAL 2004	1/4-20	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-722A2	naranja puro RAL 2004	1/4-20	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
06601-722A3	naranja puro RAL 2004	5/16-18	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
06601-723A3	naranja puro RAL 2004	5/16-18	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
06601-723A4	naranja puro RAL 2004	3/8-16	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
06601-724A4	naranja puro RAL 2004	3/8-16	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
06601-724A5	naranja puro RAL 2004	1/2-13	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
06601-725A5	naranja puro RAL 2004	1/2-13	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
06601-725A6	naranja puro RAL 2004	5/8-11	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
06601-731A0	rojo tráfico RAL 3020	10-24	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-731A1	rojo tráfico RAL 3020	10-32	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-731A2	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-732A2	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
06601-732A3	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
06601-733A3	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
06601-733A4	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
06601-734A4	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
06601-734A5	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
06601-735A5	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
06601-735A6	rojo tráfico RAL 3020	5/8-11	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26