

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero bajo en carbono.

Versión:


Acabado natural no templado (no templable).

Indicación:

Discos de piñones para cadenas de rodillos según DIN ISO 606.

Los discos de piñón tienen un agujero de centrado o están preperforados (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D3 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran los discos de piñón. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.

Planos



Nuestros productos

Referencia	N.º ISO	División Pulgadas	División mm	Número de dientes	D	D1	D3	B1	D3 máx.	C	R
22264-10120516008	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	8	38	33,18	8	7,2	8	1,3	13
22264-10120516009	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	9	42	37,13	8	7,2	8	1,3	13
22264-10120516010	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	10	45,9	41,1	8	7,2	8	1,3	13
22264-10120516011	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	11	49,9	45,07	10	7,2	10	1,3	13
22264-10120516012	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	12	53,9	49,07	10	7,2	10	1,3	13
22264-10120516013	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	13	57,9	53,06	10	7,2	10	1,3	13
22264-10120516014	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	14	61,9	57,07	10	7,2	10	1,3	13
22264-10120516015	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	15	65,9	61,09	10	7,2	10	1,3	13
22264-10120516016	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	16	69,9	65,1	10	7,2	10	1,3	13
22264-10120516017	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	17	74	69,11	10	7,2	10	1,3	13
22264-10120516018	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	18	78	73,14	10	7,2	10	1,3	13

Nuestros productos

Referencia	N.º ISO	División Pulgadas	División mm	Número de dientes	D	D1	D3	B1	D3 máx.	C	R
22264-10120516019	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	19	82	77,16	10	7,2	10	1,3	13
22264-10120516020	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	20	86	81,19	10	7,2	10	1,3	13
22264-10120516021	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	21	90,1	85,22	12	7,2	12	1,3	13
22264-10120516022	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	22	94,1	89,24	12	7,2	12	1,3	13
22264-10120516023	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	23	98,1	93,27	12	7,2	12	1,3	13
22264-10120516024	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	24	102,1	97,29	12	7,2	12	1,3	13
22264-10120516025	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	25	106,2	101,33	12	7,2	16	1,3	13
22264-10120516026	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	26	110,2	105,36	16	7,2	16	1,3	13
22264-10120516027	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	27	114,2	109,4	16	7,2	16	1,3	13
22264-10120516028	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	28	118,3	113,42	16	7,2	16	1,3	13
22264-10120516029	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	29	122,3	117,46	16	7,2	16	1,3	13
22264-10120516030	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	30	126,3	121,5	16	7,2	16	1,3	13
22264-10120516031	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	31	130,4	125,54	16	7,2	16	1,3	13
22264-10120516032	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	32	134,4	129,56	16	7,2	16	1,3	13
22264-10120516033	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	33	138,4	133,6	16	7,2	16	1,3	13
22264-10120516034	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	34	142,5	137,64	16	7,2	16	1,3	13
22264-10120516035	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	35	146,5	141,68	16	7,2	16	1,3	13
22264-10120516036	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	36	150,6	145,72	16	7,2	16	1,3	13
22264-10120516037	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	37	154,6	149,76	16	7,2	16	1,3	13
22264-10120516038	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	38	158,6	153,8	16	7,2	16	1,3	13
22264-10120516039	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	39	162,7	157,83	16	7,2	16	1,3	13
22264-10120516040	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	40	166,7	161,87	16	7,2	16	1,3	13
22264-10120516041	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	41	172,4	165,91	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516042	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	42	176,5	169,95	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516043	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	43	180,5	173,99	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516044	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	44	184,6	178,03	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516045	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	45	188,6	182,07	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516046	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	46	192,6	186,1	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516047	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	47	196,7	190,14	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516048	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	48	200,7	194,18	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516049	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	49	204,8	198,22	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516050	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	50	208,8	202,26	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516051	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	51	212,8	206,3	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516052	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	52	216,9	210,34	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516053	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	53	220,9	214,37	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516054	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	54	225	218,43	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516055	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	55	229	222,46	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516056	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	56	233	226,5	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516057	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	57	237,1	230,54	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516058	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	58	241,1	234,58	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516060	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	60	249,2	242,66	20	7,2	20	1,3	13
22264-10120516062	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	62	257,3	250,75	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516064	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	64	265,4	258,82	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516065	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	65	269,4	262,86	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516066	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	66	273,4	266,9	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516068	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	68	281,5	274,99	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516070	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	70	289,6	283,07	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516072	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	72	297,7	291,16	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516075	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	75	309,8	303,27	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516076	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	76	313,9	307,33	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516078	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	78	321,9	315,4	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516080	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	80	330	323,48	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516085	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	85	350,2	343,69	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516090	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	90	370,4	363,9	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516095	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	95	390,7	384,11	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516100	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	100	410,9	404,31	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516110	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	110	451,3	444,74	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516114	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	114	467,4	460,9	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516120	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	120	491,7	485,16	25	7,2	25	1,3	13
22264-10120516125	08 B-1	1/2X5/16	12,7 x 7,75	125	511	505,37	25	7,2	25	1,3	13

Nuestros productos
