

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Carcasa de poliamida 6.  
 Árbol hueco de acero.  
 Ventana de plástico.  
 Tornillo de sujeción de acero.

**Versión:**

Carcasa resistente a los golpes.  
 Árbol hueco bruñido.  
 Tornillo de sujeción negro.  
 Ruedas numeradas negras, cifras blancas.

**Indicación:**

Los indicadores de posicionamiento permiten la lectura directa de valores de medición ajustados de un solo vistazo.

Además, el valor indicado por cada rotación del husillo (pendiente de husillo correspondiente) se puede seleccionar, por lo que los distintos valores indicados se realizan a través de un multiplicador.

Los indicadores de posicionamiento se caracterizan por su pequeña estructura y por la gran claridad de su visualización. Son ideales para distancias de husillo reducidas y diámetros de árbol pequeños, y poseen un apoyo del momento de torsión que se inserta en una perforación por el lado opuesto.

\*\* En la 1.<sup>a</sup> estrella, indicar la posición de montaje; en la 2.<sup>a</sup> estrella, indicar la dirección de recuento. (Ver ejemplo de pedido "posición de montaje, dirección de recuento").

**Datos técnicos:**


- Contador compuesto de 3 cifras
- Altura de cifra de 4 mm aprox.
- Ø del árbol hueco 10 H7 mm
- Resistente a la temperatura hasta 80 °C
- Resistente al aceite y a disolventes


**A petición:**


- Árbol de accionamiento de acero inoxidable
- Visualización en pulgadas

**Accesorios:**

- Casquillo reductor 21940



Visualización tras un giro, posición de la coma:	Posición de montaje (1 - 4):
 <p>p. ej., 21901-01001111  <b>0100</b> = 1mm de pendiente,  <b>1</b> = posición de la coma en la 1.<sup>a</sup> posición de la derecha.</p>	 <p>p. ej., 21901-01001111  <b>1</b> = Posición de montaje</p>

Dirección de recuento (1 - 2):	Color (1 - 2):
 <p>p. ej., 21901-01001111  <b>1</b> = En el sentido de las agujas del reloj (valores ascendentes)  <b>2</b> = En el sentido contrario al de las agujas del reloj (valores ascendentes)</p>	 <p>p. ej., 21901-01001111  <b>1</b> = Color naranja  <b>2</b> = Color negro</p>

## Nuestros productos

Referencia naranja puro RAL 2004	Referencia negro	B	D	H	L	Pendiente	Visualización tras un giro	Coma en posición	máx. revoluciones r. p. m.
21901-01001**1	21901-01001**2	26	10	33	22	1	01,0	1	500
21901-02001**1	21901-02001**2	26	10	33	22	2	02,0	1	500
21901-02501**1	21901-02501**2	26	10	33	22	2,5	02,5	1	500
21901-03001**1	21901-03001**2	26	10	33	22	3	03,0	1	500
21901-04001**1	21901-04001**2	26	10	33	22	4	04,0	1	375
21901-05001**1	21901-05001**2	26	10	33	22	5	05,0	1	300
21901-06001**1	21901-06001**2	26	10	33	22	6	06,0	1	250
21901-08001**1	21901-08001**2	26	10	33	22	8	08,0	1	180
21901-10001**1	21901-10001**2	26	10	33	22	10	10,0	1	150