

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Termoplástico gris antracita.  
Casquillo de acero.

**Versión:**

Casquillo cromado en azul.

**Indicación:**

Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.

**A petición:**

Escalas especiales.

**Indicación sobre el dibujo:**


Forma A: sin graduaciones

Forma B: con trazo grueso

Forma C: con graduaciones estándar

1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
06100-3105	C	gris antracita RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31051	C	naranja RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31052	C	verde señal RAL6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31053	C	azul RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31055	C	gris claro RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31056	C	rojo tráfico RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31057	C	amarillo colza RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-3206	C	gris antracita RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32061	C	naranja RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32062	C	verde señal RAL6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10

## Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
06100-32063	C	azul RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32065	C	gris claro RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32066	C	rojo tráfico RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32067	C	amarillo colza RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-3308	C	gris antracita RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33081	C	naranja RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33082	C	verde señal RAL6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33083	C	azul RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33085	C	gris claro RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33086	C	rojo tráfico RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33087	C	amarillo colza RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14