

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero (forma alemana a partir de fundición maleable M12) o acero inoxidable A2.

Versión:

Acero y fundición maleable cincada mediante procedimiento galvanizado.

Acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:


Las tuercas de mariposa se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.

Indicación sobre el dibujo:

DE = forma alemana similar a DIN 315

AM = forma americana

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Material del cuerpo de base	A máx.	D	D2 máx.	H	H1
07200-104	DE	acero	20	M4	8	10,5	4,6
07200-105	DE	acero	26	M5	11	13	6,5
07200-106	DE	acero	33	M6	13	17	8
07200-108	DE	acero	39	M8	16	20	10
07200-110	DE	acero	51	M10	20	25	12
07200-112	DE	fundición maleable	65	M12	23	33,5	14
07200-116	DE	fundición maleable	73	M16	29	37,5	17
07200-120	DE	fundición maleable	90	M20	35	46,5	21
07200-1104	DE	acero inoxidable A2	20	M4	8	10,5	4,6
07200-1105	DE	acero inoxidable A2	26	M5	11	13	6,5
07200-1106	DE	acero inoxidable A2	33	M6	13	17	8
07200-1108	DE	acero inoxidable A2	39	M8	16	20	10
07200-1110	DE	acero inoxidable A2	51	M10	20	25	12
07200-1112	DE	acero inoxidable A2	65	M12	23	33,5	14
07200-1116	DE	acero inoxidable A2	73	M16	29	37,5	17
07200-1120	DE	acero inoxidable A2	90	M20	35	46,5	21
07200-204	AM	acero	18,5	M4	8	8,8	3
07200-205	AM	acero	22	M5	11	10,5	4
07200-206	AM	acero	26,8	M6	13	12,9	4,9
07200-208	AM	acero	30,3	M8	14	14,8	5,4
07200-210	AM	acero	35,3	M10	16,5	17,3	6,3
07200-212	AM	acero	47,5	M12	22,5	22,5	7,9
07200-1204	AM	acero inoxidable A2	18,5	M4	8	8,8	3
07200-1205	AM	acero inoxidable A2	22	M5	11	10,5	4
07200-1206	AM	acero inoxidable A2	26,8	M6	13	12,9	4,9

Nuestros productos

Referencia	Forma	Material del cuerpo de base	A máx.	D	D2 máx.	H	H1
07200-1208	AM	acero inoxidable A2	30,3	M8	14	14,8	5,4
07200-1210	AM	acero inoxidable A2	35,3	M10	16,5	17,3	6,3
07200-1212	AM	acero inoxidable A2	47,5	M12	22,5	22,5	7,9