

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Cuerpo del nivel de burbuja circular de acero inoxidable.

A partir de Ø 14 mm, de aluminio.

Ventanilla de vidrio.

Versión:

Aluminio negro anodizado.

Indicación:

Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.

Excelente contorno de burbuja y desconexión del paralaje plano a través del anillo de burbuja interior.


- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno transparente

Rango de temperatura:

De -35 °C a +55 °C.

Minuto de arco	Grado en forma decimal	Diferencia de altura en milímetros por metros
1'	0,0167°	0,291 mm
5'	0,0833°	1,455 mm
10'	0,1667°	2,910 mm
20'	0,3333°	5,820 mm
25'	0,4167°	7,275 mm
30'	0,5000°	8,730 mm
40'	0,6667°	11,640 mm
50'	0,8333°	14,550 mm
53'	0,8833°	15,423 mm

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	D1	H	Sensibilidad
21808-120710	acero inoxidable	12	6	10'
21808-120725	acero inoxidable	12	6	25'
21808-140710	aluminio	14	6,5	10'
21808-140720	aluminio	14	6,5	20'
21808-150710	aluminio	15	6,5	10'
21808-150720	aluminio	15	6,8	20'
21808-200810	aluminio	20	8,5	10'
21808-200820	aluminio	20	8,5	20'
21808-250910	aluminio	25	8,5	10'
21808-250920	aluminio	25	8,5	20'

