Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Acero para temple y revenido.

Versión:
Forjado, cincado en negro.

Aplicación:
El tensor de fuerza de elevación se coloca y fija a la mesa de la máquina. A continuación, el tensor de fuerza se atornilla con la elevación. Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.

Ventajas:
- Obtención de otras alturas de sujeción con la instalación de varios elementos intermedios.
- Transición continua de las alturas de sujeción.
- Elementos de fácil montaje.
- Aplicación en ranuras en T de 12–28 mm y en sistemas de retícula M10, M12, M16, M20.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Versión 2	Ancho de ranura	B	D	D1	H	L	L1	L2	Fuerza de sujeción kN
04630-012060	versión larga	14	45	M12	M8	60	135	12	127	30
04630-016070	versión larga	18	48	M16	M8	70	155	16	145	43
04630-020080	versión larga	22	58	M20	M10	80	175	19	165	49
04630-110035	versión corta	12	36	M10	M6	35	65	12	58,5	22
04630-112035	versión corta	14	36	M12	M6	35	65	12	58,5	22
04630-112060	versión corta	14	44,5	M12	M8	60	95	12	88	32
04630-116070	versión corta	18	47,5	M16	M8	70	110	16	100	40

Nuestros productos