


Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Carcasa de aluminio.

Tornillo sinfín de acero, rueda helicoidal de latón especial.

Versión:

Carcasa anodizada.

Rodamiento de bolas con anillo de obturación de goma RS.

Indicación:

Reductor sinfín de aplicación universal y libre de mantenimiento en un tamaño constructivo con distancia entre ejes de 20 mm y 7 transmisiones diferentes. La carcasa está encapsulada contra la salida de grasa y efectos del polvo. El engranaje de tornillo sinfín es ascendente a la izquierda. El sentido de giro del eje es indistinto.

- Transmisión de fuerza suave
- Fijación de atornillado sencilla
- Sin ruidos

Datos técnicos:

Juego de torsión: $\pm 1^\circ$

Tiempo de funcionamiento: 20 % (en 5 min.)

Vida útil: aprox. 1.000 horas (a plena carga, revoluciones 500 rpm y tiempo de funcionamiento 20 %)

Rango de temperatura:


De -20°C a $+60^\circ\text{C}$.

Tener en cuenta:

FR fuerza radial admisible con $FA=0$

FA fuerza axial admisible con $FR=0$

Planos



Nuestros productos

Referencia	Relación de transmisión	Bloqueo automático	Velocidad n rpm	Máx. par de accionamiento M Nm	Par de giro saliente máx. M Nm	Carga sobre eje FR N	Carga sobre eje FA N	Eficiencia %
22700-13	13:1	sin autobloqueante	100 / 500 / 1000	2,1 / 1,8 / 1,5	15 / 13 / 11	200	200	56
22700-15	15:1	sin autobloqueante	100 / 500 / 1000	1,5 / 1,3 / 1,0	12 / 10 / 8	250	250	52
22700-18	18:1	sin autobloqueante	100 / 500 / 1000	1,1 / 0,9 / 0,7	11 / 9 / 7	250	250	55
22700-23	23:1	sin autobloqueante	100 / 500 / 1000	0,9 / 0,7 / 0,5	10 / 8 / 6	250	250	50
22700-30	30:1	sin autobloqueante	100 / 500 / 1000	0,6 / 0,5 / 0,4	8,5 / 7 / 5,5	350	350	45
22700-40	40:1	autobloqueante	100 / 500 / 1000	0,4 / 0,3 / 0,3	5,5 / 4,8 / 4	400	400	39
22700-65	65:1	autobloqueante	100 / 500 / 1000	0,2 / 0,2 / 0,2	4,5 / 3,8 / 3	500	500	29