

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Duroplast PF.

Versión:

Dureza 90° Shore D, negro.
Resiliencia aprox. 2,5 kJ/m².

Indicación:

Ruedas de Duroplast para el sector de calor elevado con buenas propiedades de rodadura en suelos lisos.


Alta resistencia química contra muchos medios agresivos. Las áreas de aplicación típicas son instalaciones de funcionamiento a altas temperaturas, talleres de pintura, hornos y hornos de ahumar en la industria alimentaria.

Sobre terreno irregular es inevitable una mayor fricción. Debe evitarse el desplazamiento contra bordillos o topes, debido a la resistencia mecánica limitada de la resina fenólica.

Rango de temperatura:

-35 °C a +260 °C, en un periodo de tiempo breve hasta +300 °C.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Rodamiento de la rueda	D	D1	B	B1	Capacidad de carga kg
95065-07528	cojinete de deslizamiento	75	8,4	28	31	100
95065-10038	cojinete de deslizamiento	100	15,2	38	42	200
95065-12546	cojinete de deslizamiento	125	20,2	46	58	275
95065-15050	cojinete de deslizamiento	150	20,2	50	58	300
95065-20050	cojinete de deslizamiento	200	20,2	50	60	350
95065-25050	cojinete de deslizamiento	250	20,2	50	58	350

