

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Carcasa de acero.

Núcleo magnético de SmCo (samario-cobalto).

Versión:

Carcasa cincada.

Indicación:

Imán plano, sistema blindado. Los imanes planos con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que los imanes planos de AlNiCo o de ferrita dura.

Rango de temperatura:

280 °C máx.


Montaje:

Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.

Indicación sobre el dibujo:

1) Superficie de adherencia

Planos



Nuestros productos

Referencia	D	D1	D2	H	Fuerza de adherencia N
09071-20-16	16±0,15	3,5	6,6	4,5	57
09071-20-20	20±0,15	4,5	9,3	6	81
09071-20-25	25±0,15	4,5	9,2	7	105
09071-20-32	32±0,2	5,5	11,5	7	235
09071-20-40	40±0,2	5,5	11,5	8	540

Nuestros productos
