

Nuestros productos

Referencia	D2	H	H4	D4	L2	L6	L9	BN=Ancho de ranura	NL=Cantidad en dirección longitudinal	NB=Cantidad en dirección transversal
01126-10-31430050	300	50	23	M12	150	250	75	14	2	2
01126-10-31440050	400	50	23	M12	250	350	75	14	4	4
01126-10-31850065	500	65	30	M16	300	450	100	18	4	4
01126-10-31860065	600	65	30	M16	400	550	100	18	4	4