

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Descripción del producto:

La empuñadura en estrella de duroplast se caracteriza por un contorno de agarre cerrado. La superficie de contacto del casquillo de acero anterior está en posición perpendicular respecto al eje roscado y permite una unión por tornillos estable.

Material:

Duroplast PF 31.

Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:

Duroplast negro, pulido con brillo intenso.

Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.

Ventajas:

Superficie de contacto resistente al desgaste

Contorno de agarre cerrado

A petición:


Forma H: casquillo con agujero ciego

Indicación sobre el dibujo:

Forma K: casquillo roscado

Forma L: rosca exterior

Planos



Nuestros productos

Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente

Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Forma	D	D1	D2	H	H2	H3	L	T
06209-01-23206	acero	K	M6	32	13,5	23	13	9,5	-	12
06209-01-24006	acero	K	M6	40	13,5	25	13	10	-	12
06209-01-24008	acero	K	M8	40	13,5	25	13	10	-	12
06209-01-25008	acero	K	M8	50	19	32	17	12	-	17
06209-01-25010	acero	K	M10	50	19	32	17	12	-	17
06209-01-26310	acero	K	M10	63	19	40	20	15	-	17
06209-01-26312	acero	K	M12	63	19	40	20	15	-	17
06209-01-33206	acero inoxidable	K	M6	32	13,5	23	13	9,5	-	12
06209-01-34006	acero inoxidable	K	M6	40	13,5	25	13	10	-	12
06209-01-34008	acero inoxidable	K	M8	40	13,5	25	13	10	-	12
06209-01-35008	acero inoxidable	K	M8	50	19	32	17	12	-	17
06209-01-35010	acero inoxidable	K	M10	50	19	32	17	12	-	17
06209-01-36310	acero inoxidable	K	M10	63	19	40	20	15	-	17
06209-01-36312	acero inoxidable	K	M12	63	19	40	20	15	-	17
06209-01-43206X10	acero	L	M6	32	13,5	23	13	9,5	10	-
06209-01-43206X15	acero	L	M6	32	13,5	23	13	9,5	15	-
06209-01-43206X20	acero	L	M6	32	13,5	23	13	9,5	20	-
06209-01-43206X25	acero	L	M6	32	13,5	23	13	9,5	25	-
06209-01-43206X30	acero	L	M6	32	13,5	23	13	9,5	30	-
06209-01-44008X15	acero	L	M8	40	13,5	25	13	10	15	-
06209-01-44008X20	acero	L	M8	40	13,5	25	13	10	20	-
06209-01-44008X25	acero	L	M8	40	13,5	25	13	10	25	-
-	acero	L	M8	40	13,5	25	13	10	30	-
06209-01-44008X40	acero	L	M8	40	13,5	25	13	10	40	-
06209-01-44008X50	acero	L	M8	40	13,5	25	13	10	50	-
06209-01-45010X20	acero	L	M10	50	19	32	17	12	20	-
06209-01-45010X25	acero	L	M10	50	19	32	17	12	25	-
06209-01-45010X30	acero	L	M10	50	19	32	17	12	30	-
06209-01-45010X40	acero	L	M10	50	19	32	17	12	40	-
06209-01-45010X50	acero	L	M10	50	19	32	17	12	50	-
06209-01-45010X60	acero	L	M10	50	19	32	17	12	60	-
-	acero	L	M12	63	19	40	20	15	20	-
06209-01-46312X25	acero	L	M12	63	19	40	20	15	25	-
06209-01-46312X30	acero	L	M12	63	19	40	20	15	30	-
06209-01-46312X40	acero	L	M12	63	19	40	20	15	40	-
06209-01-46312X50	acero	L	M12	63	19	40	20	15	50	-
06209-01-46312X60	acero	L	M12	63	19	40	20	15	60	-
06209-01-53206X10	acero inoxidable	L	M6	32	13,5	23	13	9,5	10	-
-	acero inoxidable	L	M6	32	13,5	23	13	9,5	15	-
06209-01-53206X20	acero inoxidable	L	M6	32	13,5	23	13	9,5	20	-
06209-01-53206X25	acero inoxidable	L	M6	32	13,5	23	13	9,5	25	-
-	acero inoxidable	L	M6	32	13,5	23	13	9,5	30	-
-	acero inoxidable	L	M8	40	13,5	25	13	10	15	-
06209-01-54008X20	acero inoxidable	L	M8	40	13,5	25	13	10	20	-
-	acero inoxidable	L	M8	40	13,5	25	13	10	25	-
-	acero inoxidable	L	M8	40	13,5	25	13	10	30	-
06209-01-54008X40	acero inoxidable	L	M8	40	13,5	25	13	10	40	-
06209-01-54008X50	acero inoxidable	L	M8	40	13,5	25	13	10	50	-
06209-01-55010X20	acero inoxidable	L	M10	50	19	32	17	12	20	-
06209-01-55010X25	acero inoxidable	L	M10	50	19	32	17	12	25	-
06209-01-55010X30	acero inoxidable	L	M10	50	19	32	17	12	30	-
-	acero inoxidable	L	M10	50	19	32	17	12	40	-
-	acero inoxidable	L	M10	50	19	32	17	12	50	-
06209-01-55010X60	acero inoxidable	L	M10	50	19	32	17	12	60	-
-	acero inoxidable	L	M12	63	19	40	20	15	20	-
-	acero inoxidable	L	M12	63	19	40	20	15	25	-
-	acero inoxidable	L	M12	63	19	40	20	15	30	-
-	acero inoxidable	L	M12	63	19	40	20	15	40	-
06209-01-56312X50	acero inoxidable	L	M12	63	19	40	20	15	50	-
06209-01-56312X60	acero inoxidable	L	M12	63	19	40	20	15	60	-

