



### Descripción

**Material:**

Acero inoxidable.

**Indicación:**

Mordazas de sujeción intercambiables para tornillos de banco de precisión 33225-10.

Forma A: juego de mordazas de sujeción formado por una mordaza de prisma y otra lisa.

Forma B: mordazas escalonadas.


Forma C: mordazas de prisma con espiga de tope

**Volumen de suministro:**

Forma A: 1 mordaza de prisma y 1 mordaza lisa.

Forma B: 1 mordaza escalonada.

Forma C: 1 mordaza de prisma con espiga de tope.



## Nuestros productos

Referencia	Versión 1	Versión 2	Forma	VPE	B	B1	B2	B3	D	D1	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3
33225-15-1520	1 ud. Prisma	1 ud. acabado natural	A	komplet	15	8,5	10,2	-	M2	-	6,3	3,3	4	-	4/3	1	0,5	-
33225-15-2520	1 ud. Prisma	1 ud. acabado natural	A	komplet	25	15	17	-	M4	-	10,3	5	7	-	6,2/4,5	2	1	-
33225-15-3520	1 ud. Prisma	1 ud. acabado natural	A	komplet	35	21	23,8	-	M5	-	14,4	7	9,8	-	8,2/6	2,5	1,8	-
33225-15-1501	liso	separado	B	-	15	8,5	-	-	M2	-	6,3	3,3	-	4,8	3	-	-	1
33225-15-2501	liso	separado	B	-	25	15	-	-	M4	-	10,3	5	-	8,5	4,5	-	-	1,3
33225-15-3501	liso	separado	B	-	35	21	-	-	M5	-	14,4	7	-	12,4	6	-	-	1,5
33225-15-1511	prisma	con espiga de tope	C	-	15	8,5	10,2	2,5	M2	1	6,3	3,3	4	-	4	1	0,5	-
33225-15-2511	prisma	con espiga de tope	C	-	25	15	17	4	M4	2	10,3	5	7	-	6,2	2	1	-
33225-15-3511	prisma	con espiga de tope	C	-	35	21	23,8	6	M5	3	14,4	7	9,8	-	8,2	2,5	1,8	-

