


Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Bastidor de poliamida PA66 GF25 V-0.

Placa de elastómero EPDM, resistente al ozono según DIN 53509, nivel 0 (mejor nivel).

Junta TPE TPV.

Versión:

Negro.

Indicación:

Las placas de entrada de cables son adecuadas para la entrada de cables sin enchufe (cables no confeccionados). Se pueden introducir cables, líneas, mangueras, tuberías neumáticas e hidráulicas.

Los cables se pueden introducir sin perforación previa. La placa de elastómero se adapta a los cables y ofrece un sellado y descarga de tracción óptimas. Las entradas que no son necesarias permanecen cerradas y selladas de forma segura.

Disponibile con distintas entradas y como placa ciega.

Grado de protección IP66.

Certificados / normas cumplidas:

UL 514B

UL / CSA-File E140310

Rango de temperatura:

De -30 °C a +100 °C

Montaje:

Para secciones de montaje 36 x 112 mm.


Las placas de entrada de cables se pueden encajar en la sección sin herramientas a través de ganchos de sujeción (para espesores de chapa de 1,5 - 2,0 mm).

Con espesores de chapa superiores a 2,0 mm o aplicaciones en las que puede ser necesario un atornillado, las placas de entrada de cables se pueden fijar a través de orificios con tornillos de tamaño M5.

Indicación sobre el dibujo:

1) Abertura de montaje

Planos



Nuestros productos

Referencia	Nº máx. de ejecuciones	Para cables y líneas Número x $\varnothing$ de cable
84102-241101	11	4x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20
84102-241201	12	12x8-12
84102-241301	13	2x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20
84102-241401	14	6X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9
84102-241701	17	17X5-9,2
84102-241702	17	11X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5
84102-242201	22	16X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5
84102-242302	23	23X4,1-8,1
84102-242901	29	29X3-6,5
84102-240000	-	-