


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

GJL 300.

Versión:

Superficies de referencia con mecanizado de precisión.

Las superficies de sujeción se han trabajado previamente con una medida excedente de 0,5 mm.


Indicación:

Distancia entre retículas de $50 \pm 0,01$ mm. Los tapones protectores para perforaciones de retícula y los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de los centradores se llenen de virutas. Las piezas de trabajo se pueden sujetar con la ayuda de los elementos del dispositivo o directamente sobre las cuatro superficies de sujeción. El número de identificación de las superficies de sujeción evitan la sujeción sobre el lado incorrecto del


centrador al ajustar distintas piezas de trabajo. Los centradores se adaptan a paletas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y a paletas para máquinas-herramienta según JIS 6337-1980.

Otras dimensiones a petición.


Planos




01850-1240251



01850-1250301
01850-1650301



01850-126335
01850-166335



01850-168050

