

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero 1.0503 (C45).

Versión:

Dentado fresado recto.

Dentado templado por inducción de 50 +4 HRC.


Ángulo de presión de 20°, acabado natural.

Indicación:

El proceso de endurecido cambia la calidad del dentado a 10-11 aprox.

Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Modelo de forma	Módulo	Número de dientes	B	D	D1	D2 máx.	D3	L
22401-0150500012	A	con cubo	5	12	50	70	60	20	45	75
22401-0150500015	A	con cubo	5	15	50	85	75	20	60	75
22401-0150500018	A	con cubo	5	18	50	100	90	20	70	75
22401-0150500020	A	con cubo	5	20	50	110	100	20	80	75
22401-0150500024	A	con cubo	5	24	50	130	120	20	90	75
22401-0150500025	A	con cubo	5	25	50	135	125	20	90	75
22401-0150500030	A	con cubo	5	30	50	160	150	25	110	75