


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Descripción del producto:

Los platos de 3 mordazas fijas son especialmente aptos para sujeciones céntricas de piezas en las perforadoras y las fresadoras. Gracias a la disposición flexible de las mordazas de sujeción en diseño duro y blando, se pueden sujetar sin problemas piezas de diferentes tamaños y formas desde el interior o el exterior.

Material:

Acero.

Versión:

Superficies de apoyo del cuerpo principal pulidas.

Mordaza de sujeción endurecida, pulida.

Indicación:

Se debe tener en cuenta la numeración al colocar las mordazas de sujeción.

Los platos de mordazas cuentan con pulido de precisión. Las tolerancias de W, X, Y, Z entre los platos se encuentran dentro de 0,05 mm.

La repetibilidad de la sujeción central con mordazas duras se encuentra dentro de 0,02 mm.

Las mordazas básicas deslizantes se accionan a través de la corona giratoria situada en el plato.

Mediante el movimiento giratorio del husillo roscado, la corona giratoria transfiere la fuerza a la mordaza principal y genera un movimiento sincrónico de las mordazas de sujeción hacia fuera o hacia dentro.

Una lubricación insuficiente provoca un desgaste excesivo y un descenso de la fuerza de sujeción. Respete los intervalos regulares de lubricación.

Ventajas:

La precisión de repetición en caso de sujeción central es de 0,02 mm.

Forma constructiva plana.

Para perforadoras y fresadoras.

Cuerpo principal con pulido de precisión.

Acceso óptimo del sistema de lubricación.

Gran perforación de pasada para sujetar el material de la varilla.

Accionamiento mediante la llave hexagonal. Esto hace que el manejo sea rápido y sencillo.

Las mordazas blandas también se pueden atornillar a las mordazas básicas.

Volumen de suministro:

Llave de mandril


Accesorios:

41194-15 Mordaza de sujeción de acero, blanda

Indicación sobre el dibujo:

- 1) Mordazas de sujeción reversibles
- 2) Mordazas principales
- 3) Tornillos de fijación

Planos



Nuestros productos

Platos de 3 mordazas fijas de acero

Referencia	D	D1	D2	D3	D4	D5	B	B1	B2	B3	B4
41194-220	220	170	130	45	147	M10	26	13	68	18,5	24,5
41194-270	270	210	155	60	172	M10	28	13	82	22,7	27,9
41194-315	315	255	190	80	210	M12	32	16	93	24,9	32,5
41194-370	370	305	250	105	285	M12	40	18	118	31,3	40,6

Referencia	H	H1	H2	H3	H4	H5	SW	Rango de sujeción Exterior	Rango de sujeción Interior	Par de apriete máx. Nm	Fuerza de sujeción F (kN)	Accesorios
41194-220	58	18	40	6	9	9	10	8-160	48-150	78	21	41194-15-2203
41194-270	65	20	43	6	10	10	11	11-200	62-190	98	25	41194-15-2703
41194-315	73	20	52	6	12	12	12	12-250	72-240	156	36	41194-15-3153
41194-370	80	22	59	5	15	15	14	15-300	86-290	186	44	41194-15-3703