

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Acero de cementación.

Versión:

Endurecido y bruñido.

Superficies funcionales pulidas.

Indicación:

Mediante el perno centrado de sujeción pueden posicionarse los módulos de base en las mesas de máquinas.

Los pernos de sujeción de centrado pueden fijarse en los soportes de las pinzas de sujeción. La posición del módulo se define a través del husillo/control de la máquina.

Se puede emplear en Weldon, Whistle Notch y soportes de pinzas de sujeción.


Precisión de repetición: < 0,021 mm

Precisión de posicionamiento: < 0,049 mm


Función de amortiguación de impactos para proteger el husillo de la máquina

Carrera de amortiguación: 5,4 mm

Atención: Si se excede la carrera de amortiguación de 5,4 mm, se puede dañar la máquina.



Planos



Nuestros productos

Referencia	Dimensiones
42214-1240	ver plano