

Indicación técnica dispositivo de sujeción CN

Adaptable

Ranura y rosca para mordazas superiores e insertos de agarre

Individual

Flexible - utilizable en cada mesa de máquinas, de uso inmediato con juego de agarre y tuercas correderas en ranura (opcional).

Posicionamiento óptimo

Ranura transversal para la alineación.

Ajuste previo inmediato

Pernos de inserción para un posicionamiento previo inmediato.

Opcional sujeción múltiple

Utilizando pasadores intercambiables pueden tensarse varias piezas. La instalación se realiza sin herramientas.

Accionamiento por husillo

Versión mecánica-hidráulica hasta 40 kN o sujeción sencillamente mecánica hasta 10 kN.

Ventajas que convencen:

- Precisión de repetición $\leq 0,01$ mm
- Mordazas fijas en todos los niveles (X, Y, Z)
- Amplio rango de sujeción mediante mordazas escalonadas de montaje
- Equipamiento básico: 2 mordazas atornillables reversibles y 1 manivela de mano
- Posibilidad de colocación a los lados, con perforaciones de fijación para distancia ranurada de 63 mm y 100 mm.