



## Descripción

### Descripción del producto:

Los elementos de mando detectables por metal están hechos de granulado sintético conforme con las normas de la FDA y la UE10/2011.

Gracias a los aditivos especiales que contiene el granulado sintético, los detectores de metales (tecnología de inducción) pueden detectar partículas de plástico tan pequeñas como 0,027 cm<sup>3</sup> (3x3x3 mm). De esta forma, en las zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar fragmentos de plástico de los elementos de mando detectables por metal y se puede reducir notablemente el riesgo de pérdidas de producción o de reclamaciones.

### Material:

Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable por metales, conforme con las normas de la UE10/2011 y la FDA.

Piezas de acero inoxidable 1.4404.

### Versión:

Termoplástico gris antracita RAL 7021.

Piezas de acero inoxidable, acabado natural.

### Indicación:

Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.

### Aplicación:

- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje

### Rango de temperatura:

De -20°C a +100°C.

### Ventajas:

Detectable por metal.

Volumen de detección  $\geq 0,027$  cm<sup>3</sup>.

Materiales aptos para usos alimentarios.


### A petición:

Modelos especiales.

### Indicación sobre el dibujo:

Forma K: casquillo roscado

Forma L: rosca exterior



## Nuestros productos

Referencia	Forma	Color del cuerpo de base	D	D1	D2	H	H2	H3	L	T	Homologación / certificación
06174-1425053175	K	gris antracita RAL 7021	M5	25	10	18	9	7	-	9	FDA + EU10/2011
06174-1432063175	K	gris antracita RAL 7021	M6	32	13,5	22	12	9,5	-	12	FDA + EU10/2011
06174-1440063175	K	gris antracita RAL 7021	M6	40	13,5	26	14	10	-	12	FDA + EU10/2011
06174-1440083175	K	gris antracita RAL 7021	M8	40	13,5	26	14	10	-	12	FDA + EU10/2011
06174-1450083175	K	gris antracita RAL 7021	M8	50	19	32	18	12	-	17	FDA + EU10/2011
06174-1450103175	K	gris antracita RAL 7021	M10	50	19	32	18	12	-	17	FDA + EU10/2011
06174-1425053175X10	L	gris antracita RAL 7021	M5	25	10	18	9	7	10	-	FDA + EU10/2011
06174-1425053175X15	L	gris antracita RAL 7021	M5	25	10	18	9	7	15	-	FDA + EU10/2011
06174-1425053175X20	L	gris antracita RAL 7021	M5	25	10	18	9	7	20	-	FDA + EU10/2011
06174-1432063175X10	L	gris antracita RAL 7021	M6	32	13,5	22	12	9,5	10	-	FDA + EU10/2011
06174-1432063175X15	L	gris antracita RAL 7021	M6	32	13,5	22	12	9,5	15	-	FDA + EU10/2011
06174-1432063175X20	L	gris antracita RAL 7021	M6	32	13,5	22	12	9,5	20	-	FDA + EU10/2011
06174-1432063175X25	L	gris antracita RAL 7021	M6	32	13,5	22	12	9,5	25	-	FDA + EU10/2011
06174-1432063175X30	L	gris antracita RAL 7021	M6	32	13,5	22	12	9,5	30	-	FDA + EU10/2011
06174-1440083175X15	L	gris antracita RAL 7021	M8	40	13,5	26	14	10	15	-	FDA + EU10/2011
06174-1440083175X20	L	gris antracita RAL 7021	M8	40	13,5	26	14	10	20	-	FDA + EU10/2011
06174-1440083175X25	L	gris antracita RAL 7021	M8	40	13,5	26	14	10	25	-	FDA + EU10/2011
06174-1440083175X30	L	gris antracita RAL 7021	M8	40	13,5	26	14	10	30	-	FDA + EU10/2011
06174-1440083175X40	L	gris antracita RAL 7021	M8	40	13,5	26	14	10	40	-	FDA + EU10/2011
06174-1440083175X50	L	gris antracita RAL 7021	M8	40	13,5	26	14	10	50	-	FDA + EU10/2011
06174-1450103175X20	L	gris antracita RAL 7021	M10	50	19	32	18	12	20	-	FDA + EU10/2011
06174-1450103175X25	L	gris antracita RAL 7021	M10	50	19	32	18	12	25	-	FDA + EU10/2011
06174-1450103175X30	L	gris antracita RAL 7021	M10	50	19	32	18	12	30	-	FDA + EU10/2011
06174-1450103175X40	L	gris antracita RAL 7021	M10	50	19	32	18	12	40	-	FDA + EU10/2011
06174-1450103175X50	L	gris antracita RAL 7021	M10	50	19	32	18	12	50	-	FDA + EU10/2011
06174-1450103175X60	L	gris antracita RAL 7021	M10	50	19	32	18	12	60	-	FDA + EU10/2011

