



Descripción

Descripción del producto:

Los elementos de mando visualmente detectables están hechos de granulado sintético de color azul conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA. Este color sirve para crear un contraste visualmente reconocible entre el elemento de mando y otros medios y materiales. De esta forma, en zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar los fragmentos de plástico de los elementos de mando visualmente detectables y se puede reducir notablemente el riesgo de paradas de producción o reclamaciones.

Material:

Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable visualmente, conforme con UE10/2011 y FDA.

Piezas de acero inoxidable 1.4404

Versión:

Termoplástico azul ultramar RAL 5002.

Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.

Indicación:

Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.

Aplicación:

- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje

Rango de temperatura:

De -20°C a +100°C.

Ventajas:

Detectable visualmente.

Azul ultramar RAL 5002.

Materiales aptos para usos alimentarios.


A petición:

Modelos especiales.

Indicación sobre el dibujo:

Forma K: casquillo roscado

Forma L: rosca exterior



Nuestros productos

Referencia	Forma	Color del cuerpo de base	D	D1	D2	H	H2	H3	L	T	Homologación / certificación
06174-1325053172	K	azul ultramar RAL 5002	M5	25	10	18	9	7	-	9	FDA + EU10/2011
06174-1332063172	K	azul ultramar RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	-	12	FDA + EU10/2011
06174-1340063172	K	azul ultramar RAL 5002	M6	40	13,5	26	14	10	-	12	FDA + EU10/2011
06174-1340083172	K	azul ultramar RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	-	12	FDA + EU10/2011
06174-1350083172	K	azul ultramar RAL 5002	M8	50	19	32	18	12	-	17	FDA + EU10/2011
06174-1350103172	K	azul ultramar RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	-	17	FDA + EU10/2011
06174-1325053172X10	L	azul ultramar RAL 5002	M5	25	10	18	9	7	10	-	FDA + EU10/2011
06174-1325053172X15	L	azul ultramar RAL 5002	M5	25	10	18	9	7	15	-	FDA + EU10/2011
06174-1325053172X20	L	azul ultramar RAL 5002	M5	25	10	18	9	7	20	-	FDA + EU10/2011
06174-1332063172X10	L	azul ultramar RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	10	-	FDA + EU10/2011
06174-1332063172X15	L	azul ultramar RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	15	-	FDA + EU10/2011
06174-1332063172X20	L	azul ultramar RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	20	-	FDA + EU10/2011
06174-1332063172X25	L	azul ultramar RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	25	-	FDA + EU10/2011
06174-1332063172X30	L	azul ultramar RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	30	-	FDA + EU10/2011
06174-1340083172X15	L	azul ultramar RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	15	-	FDA + EU10/2011
06174-1340083172X20	L	azul ultramar RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	20	-	FDA + EU10/2011
06174-1340083172X25	L	azul ultramar RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	25	-	FDA + EU10/2011
06174-1340083172X30	L	azul ultramar RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	30	-	FDA + EU10/2011
06174-1340083172X40	L	azul ultramar RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	40	-	FDA + EU10/2011
06174-1340083172X50	L	azul ultramar RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	50	-	FDA + EU10/2011
06174-1350103172X20	L	azul ultramar RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	20	-	FDA + EU10/2011
06174-1350103172X25	L	azul ultramar RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	25	-	FDA + EU10/2011
06174-1350103172X30	L	azul ultramar RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	30	-	FDA + EU10/2011
06174-1350103172X40	L	azul ultramar RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	40	-	FDA + EU10/2011
06174-1350103172X50	L	azul ultramar RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	50	-	FDA + EU10/2011
06174-1350103172X60	L	azul ultramar RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	60	-	FDA + EU10/2011

