


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Versión:

Acero con clase de resistencia 8, acabado natural o cincado.

Acero con clase de resistencia 10, acabado natural o cincado.

Acero con clase de resistencia 12, acabado natural.


Indicación:

La clase de resistencia de la tuerca debe ser siempre igual o mayor que la clase de resistencia del tornillo. Es decir, a un tornillo con clase de resistencia 8.8 le corresponde una tuerca con clase de resistencia 8 (o superior, pero nunca inferior). En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.

A petición:

Anchos de llave según DIN ISO 272.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material	Superficie cuerpo de base	Clase de resistencia	D	E	H	SW	DIN
07210-025	acero	acabado natural (negro)	8	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
07210-03	acero	acabado natural (negro)	8	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
07210-04	acero	acabado natural (negro)	8	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
07210-05	acero	acabado natural (negro)	8	M5	8,79	4	8	DIN 934
07210-06	acero	acabado natural (negro)	8	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-08	acero	acabado natural (negro)	8	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-10	acero	acabado natural (negro)	8	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-12	acero	acabado natural (negro)	8	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-14	acero	acabado natural (negro)	8	M14	23,9	11	22	DIN 934
07210-16	acero	acabado natural (negro)	8	M16	26,76	13	24	DIN 934
07210-20	acero	acabado natural (negro)	8	M20	32,95	16	30	DIN 934

Nuestros productos

Referencia	Material	Superficie cuerpo de base	Clase de resistencia	D	E	H	SW	DIN
07210-22	acero	acabado natural (negro)	8	M22	35	18	32	DIN 934
07210-24	acero	acabado natural (negro)	8	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-27	acero	acabado natural (negro)	8	M27	45,2	22	41	DIN 934
07210-30	acero	acabado natural (negro)	8	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-33	acero	acabado natural (negro)	8	M33	55,4	26	50	DIN 934
07210-36	acero	acabado natural (negro)	8	M36	60,8	29	55	DIN 934
07210-2025	acero	cincado	8	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
07210-203	acero	cincado	8	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
07210-204	acero	cincado	8	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
07210-205	acero	cincado	8	M5	8,79	4	8	DIN 934
07210-206	acero	cincado	8	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-208	acero	cincado	8	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-210	acero	cincado	8	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-212	acero	cincado	8	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-214	acero	cincado	8	M14	23,9	11	22	DIN 934
07210-216	acero	cincado	8	M16	26,76	13	24	DIN 934
07210-220	acero	cincado	8	M20	32,95	16	30	DIN 934
07210-222	acero	cincado	8	M22	35	18	32	DIN 934
07210-224	acero	cincado	8	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-227	acero	cincado	8	M27	45,2	22	41	DIN 934
07210-230	acero	cincado	8	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-233	acero	cincado	8	M33	55,4	26	50	DIN 934
07210-236	acero	cincado	8	M36	60,8	29	55	DIN 934
07210-403	acero	acabado natural (negro)	10	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
07210-404	acero	acabado natural (negro)	10	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
07210-405	acero	acabado natural (negro)	10	M5	8,79	4	8	DIN 934
07210-406	acero	acabado natural (negro)	10	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-408	acero	acabado natural (negro)	10	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-410	acero	acabado natural (negro)	10	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-412	acero	acabado natural (negro)	10	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-414	acero	acabado natural (negro)	10	M14	23,9	11	22	DIN 934
07210-416	acero	acabado natural (negro)	10	M16	26,76	13	24	DIN 934
07210-420	acero	acabado natural (negro)	10	M20	32,95	16	30	DIN 934
07210-422	acero	acabado natural (negro)	10	M22	35	18	32	DIN 934
07210-424	acero	acabado natural (negro)	10	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-427	acero	acabado natural (negro)	10	M27	45,2	22	41	DIN 934
07210-430	acero	acabado natural (negro)	10	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-433	acero	acabado natural (negro)	10	M33	55,4	26	50	DIN 934
07210-436	acero	acabado natural (negro)	10	M36	60,8	29	55	DIN 934
07210-304	acero	cincado	10	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
07210-305	acero	cincado	10	M5	8,79	4	8	DIN 934
07210-306	acero	cincado	10	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-308	acero	cincado	10	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-310	acero	cincado	10	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-312	acero	cincado	10	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-314	acero	cincado	10	M14	23,9	11	22	DIN 934
07210-316	acero	cincado	10	M16	26,76	13	24	DIN 934
07210-320	acero	cincado	10	M20	32,95	16	30	DIN 934
07210-322	acero	cincado	10	M22	35	18	32	DIN 934
07210-324	acero	cincado	10	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-327	acero	cincado	10	M27	45,2	22	41	DIN 934
07210-330	acero	cincado	10	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-333	acero	cincado	10	M33	55,4	26	50	DIN 934
07210-336	acero	cincado	10	M36	60,8	29	55	DIN 934
07210-506	acero	acabado natural (negro)	12	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-508	acero	acabado natural (negro)	12	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-510	acero	acabado natural (negro)	12	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-512	acero	acabado natural (negro)	12	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-516	acero	acabado natural (negro)	12	M16	26,76	13	24	DIN 934
07210-520	acero	acabado natural (negro)	12	M20	32,95	16	30	DIN 934
07210-524	acero	acabado natural (negro)	12	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-527	acero	acabado natural (negro)	12	M27	45,2	22	41	DIN 934
07210-530	acero	acabado natural (negro)	12	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-536	acero	acabado natural (negro)	12	M36	60,8	29	55	DIN 934

