

Indicación técnica para ángulos de montaje 21335-81

Instalación y desmontaje del brazo de sujeción:

Se pueden utilizar cuatro longitudes de ángulo, o bien individualmente, o bien combinadas, para cubrir todas las longitudes de carril. Para determinar el número de juegos de ángulos necesarios, ver la tabla siguiente. Los tornillos adjuntos no se ajustan al carril 21335-15. Recomendamos entonces el tornillo de cabeza avellanada M6.

N.º de artículo 21335-81	-305		-406		-559		-711	
	S	B	S	B	S	B	S	B
21335-25-03050	1	2						
21335-25-03051	1	2						
21335-25-03560	1	2						
21335-25-03561	1	2						
21335-25-04060			1	2				
21335-25-04061			1	2				
21335-25-04570			1	2				
21335-25-04571			1	2				
21335-25-05080			1	2				
21335-25-05081			1	2				
21335-25-05590					1	2		
21335-25-05591					1	2		
21335-25-06100					1	2		
21335-25-06101					1	2		
21335-25-06600					1	2		
21335-25-06601					1	2		
21335-25-07110							1	2
21335-25-07111							1	2
21335-25-07620							1	2
21335-25-07621							1	2
21335-25-08130							1	2
21335-25-08131							1	
21335-25-08640	2	4						
21335-25-08641	2	4						
21335-25-09140	2	4						
21335-25-09141	2	4						
21335-25-10160	1	3			1	1		
21335-25-10161	1	3			1	1		
21335-25-10670	1	3					1	1
21335-25-10671	1	3					1	1
21335-25-12190	1	3					1	1
21335-25-12191	1	3					1	1
21335-25-13720		1		1	2	2		
21335-25-13721		1		1	2	2		
21335-25-15240					1	3	1	1
21335-25-15241					1	3	1	1

Indicación técnica para ángulos de montaje 21335-81


N.º de artículo 21335-81	-305		-406		-559		-711	
	S	B	S	B	S	B	S	B
21335-30-0254								
21335-30-0305	1	2						
21335-30-0356	1	2						
21335-30-0406			1	2				
21335-30-0457			1	2				
21335-30-0508			1	2				
21335-30-0559					1	2		
21335-30-0610					1	2		
21335-30-0660					1	2		
21335-30-0711							1	2
21335-30-0762							1	2
21335-30-0813							1	2
21335-30-0864	2	4						
21335-30-0914	2	4						
21335-30-1016	1	2			1	2		
21335-30-1067	1	2				1	1	1
21335-30-1118	1	2			1	2		
21335-30-1220	1	2					1	2
21335-30-1372				1	2	3		
21335-30-1524					1	2	1	2
21335-15-0305	1	2						
21335-15-0356	1	2						
21335-15-0407			1	2				
21335-15-0457			1	2				
21335-15-0508			1	2				
21335-15-0559					1	2		
21335-15-0610					1	2		
21335-15-0660					1	2		
21335-15-0711							1	2
21335-15-0762							1	2
21335-15-0813							1	2
21335-15-0864		2					1	1
21335-15-0914	1	3	1	1				

S = Montaje lateral


B = Montaje abajo

Indicación técnica para ángulos de montaje 21335-81

Montaje lateral:



Montaje desde abajo:



Indicación técnica para ángulos de montaje 21335-81

Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos

Escuadra de montaje	Imagen	IM/OM:	Carril telescópico:
21335-81-0305		IM	21335-30-0305 21335-25-03050 21335-25-03051
21335-81-0305		OM	21335-30-0305 21335-25-03050 21335-25-03051
21335-81-0305		IM	21335-30-0356 21335-25-03560 21335-25-03561
21335-81-0305		OM	21335-30-0356 21335-25-03560 21335-25-03561
21335-81-0406		IM	21335-30-0406 21335-25-04060 21335-25-04061
21335-81-0406		OM	21335-30-0406 21335-25-04060 21335-25-04061
21335-81-0406		IM	21335-30-0457 21335-25-04570 21335-25-04571
21335-81-0406		OM	21335-30-0457 21335-25-04570 21335-25-04571
21335-81-0406		IM	21335-30-0508 21335-25-05080 21335-25-05081
21335-81-0406		OM	21335-30-0508 21335-25-05080 21335-25-05081
21335-81-0559		IM	21335-30-0559 21335-25-05590 21335-25-05591
21335-81-0559		OM	21335-30-0559 21335-25-05590 21335-25-05591
21335-81-0559		IM	21335-30-0610 21335-25-06100 21335-25-06101
21335-81-0559		OM	21335-30-0610 21335-25-06100 21335-25-06101
21335-81-0559		IM	21335-30-0660 21335-25-06600 21335-25-06601
21335-81-0559		OM	21335-30-0660 21335-25-06600 21335-25-06601
21335-81-0711		IM	21335-30-0711 21335-25-07110 21335-25-07111
21335-81-0711		OM	21335-30-0711 21335-25-07110 21335-25-07111
21335-81-0711		IM	21335-30-0762 21335-25-07620 21335-25-07621

Indicación técnica para ángulos de montaje 21335-81

Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos

Escuadra de montaje	Imagen	IM/OM:	Carril telescópico:
21335-81-0711		OM	21335-30-0762 21335-25-07620 21335-25-07621
21335-81-0711		IM	21335-30-0813 21335-25-08130 21335-25-08131
21335-81-0711		OM	21335-30-0813 21335-25-08130 21335-25-08131
2x 21335-81-0305		IM	21335-30-0864
2x 21335-81-0305		IM	21335-25-08640 21335-25-08641
2x 21335-81-0305		OM	21335-30-0864 21335-25-08640 21335-25-08641
2x 21335-81-0305		IM	21335-30-0914 21335-25-09140 21335-25-09141
2x 21335-81-0305		OM	21335-30-0914 21335-25-09140 21335-25-09141
1x 21335-81-0305 + 1x 21335-81-0559		IM	21335-25-10160 21335-25-10161 21335-30-1016
1x 21335-81-0305 + 1x 21335-81-0559		OM	21335-30-1016
2x 21335-81-0305		OM	21335-25-10160 21335-25-10161
1x 21335-81-0305 + 1x 21335-81-0559		IM	21335-30-1067 21335-25-10670 21335-25-10671
1x 21335-81-0305 + 1x 21335-81-0559		OM	21335-30-1067
2x 21335-81-0305		OM	21335-25-10670 21335-25-10671
1x 21335-81-0305 + 1x 21335-81-0559		IM	21335-30-1118
1x 21335-81-0305 + 1x 21335-81-0559		OM	21335-30-1118
1x 21335-81-0305 + 1x 21335-81-0711		IM	21335-30-1220 21335-25-12190 21335-25-12191
1x 21335-81-0305 + 1x 21335-81-0711		OM	21335-30-1220
2x 21335-81-0305		OM	21335-25-12190 21335-25-12191

Indicación técnica para ángulos de montaje 21335-81

Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos

Escuadra de montaje	Imagen	IM/OM:	Carril telescópico:
1x 21335-81-0559 + 1x 21335-81-0406		OM	21335-30-1372
2x 21335-81-0559		IM	21335-30-1372 21335-25-13720 21335-25-13721
1x 21335-81-0305 + 1x 21335-81-0406		OM	21335-25-13720 21335-25-13721
1x 21335-81-0559 + 1x 21335-81-0711		IM	21335-30-1524 21335-25-15240 21335-25-15241
1x 21335-81-0559 + 1x 21335-81-0711		OM	21335-30-1524
2x 21335-81-0559		OM	21335-25-15240 21335-25-15241

IM = Carril interior
OM = carril exterior