

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Disco de pie, husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma (EPDM), homologado FDA.

Versión:

Pie de disco de acero inoxidable, pulido.
Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Soporte de goma azul.

Indicación:

Pies regulables de acero inoxidable con husillo roscado de alojamiento giratorio y superficie de apoyo de goma. El soporte de goma macizo está firmemente unido al disco de chapa mediante vulcanización. El soporte de goma tiene una adherencia excelente. Posee propiedades aislantes contra el ruido estructural y obstaculiza la transmisión de oscilaciones y golpes contra el suelo.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.


Con pies de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16 o a partir de la longitud de husillo L=150.

El suministro incluye tuercas adecuadas.

A petición:

Disco de pie y husillo roscado de acero inoxidable 1.4401.
Soporte de goma NBR, negro.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
27790-10-105010X100	A	-	50	M10	24	132	32	100	14	4
27790-10-105010X50	A	-	50	M10	24	82	32	50	14	4
27790-10-105012X100	A	-	50	M12	24	132	32	100	14	4
27790-10-105012X150	A	-	50	M12	24	185	35	150	10	4
27790-10-105012X50	A	-	50	M12	24	82	32	50	14	4
27790-10-106010X100	A	-	60	M10	27	135	35	100	14	7
27790-10-106010X50	A	-	60	M10	27	85	35	50	14	7
27790-10-106012X100	A	-	60	M12	27	135	35	100	14	7
27790-10-106012X150	A	-	60	M12	27	190	40	150	10	7
27790-10-106012X200	A	-	60	M12	27	240	40	200	10	7
27790-10-106012X50	A	-	60	M12	27	85	35	50	14	7
27790-10-106016X150	A	-	60	M16	27	190	40	150	13	7
27790-10-106016X200	A	-	60	M16	27	240	40	200	13	7
27790-10-108010X100	A	-	80	M10	30	137	37	100	14	10
27790-10-108010X125	A	-	80	M10	30	162	37	125	14	10
27790-10-108010X50	A	-	80	M10	30	87	37	50	14	10
27790-10-108010X75	A	-	80	M10	30	112	37	75	14	10
27790-10-108012X100	A	-	80	M12	30	137	37	100	14	10
27790-10-108012X125	A	-	80	M12	30	162	37	125	14	10
27790-10-108012X150	A	-	80	M12	30	192	42	150	10	10
27790-10-108012X50	A	-	80	M12	30	87	37	50	14	10
27790-10-108012X75	A	-	80	M12	30	112	37	75	14	10
27790-10-108016X100	A	-	80	M16	30	142	42	100	13	10

Nuestros productos

Referencia	Forma	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
27790-10-108016X125	A	-	80	M16	30	167	42	125	13	10
27790-10-108016X150	A	-	80	M16	30	192	42	150	13	10
27790-10-108016X200	A	-	80	M16	30	242	42	200	13	10
27790-10-108016X75	A	-	80	M16	30	117	42	75	13	10
27790-10-108020X100	A	-	80	M20	30	142	42	100	17	10
27790-10-108020X125	A	-	80	M20	30	167	42	125	17	10
27790-10-108020X150	A	-	80	M20	30	192	42	150	17	10
27790-10-108020X200	A	-	80	M20	30	242	42	200	17	10
27790-10-110016X150	A	-	100	M16	33	196	46	150	13	15
27790-10-110016X200	A	-	100	M16	33	246	46	200	13	15
27790-10-110020X100	A	-	100	M20	33	146	46	100	17	15
27790-10-110020X125	A	-	100	M20	33	171	46	125	17	15
27790-10-110020X150	A	-	100	M20	33	196	46	150	17	15
27790-10-110020X200	A	-	100	M20	33	246	46	200	17	15
27790-10-206010X100	B	45	60	M10	27	135	35	100	14	7
27790-10-206010X50	B	45	60	M10	27	85	35	50	14	7
27790-10-206012X100	B	45	60	M12	27	135	35	100	14	7
27790-10-206012X150	B	45	60	M12	27	190	40	150	10	7
27790-10-206012X200	B	45	60	M12	27	240	40	200	10	7
27790-10-206012X50	B	45	60	M12	27	85	35	50	14	7
27790-10-206016X150	B	45	60	M16	27	190	40	150	13	7
27790-10-206016X200	B	45	60	M16	27	240	40	200	13	7
27790-10-208010X100	B	54	80	M10	30	137	37	100	14	10
27790-10-208010X125	B	54	80	M10	30	162	37	125	14	10
27790-10-208010X50	B	54	80	M10	30	87	37	50	14	10
27790-10-208010X75	B	54	80	M10	30	112	37	75	14	10
27790-10-208012X100	B	54	80	M12	30	137	37	100	14	10
27790-10-208012X125	B	54	80	M12	30	162	37	125	14	10
27790-10-208012X150	B	54	80	M12	30	192	42	150	10	10
27790-10-208012X50	B	54	80	M12	30	87	37	50	14	10
27790-10-208012X75	B	54	80	M12	30	112	37	75	14	10
27790-10-208016X100	B	54	80	M16	30	142	42	100	13	10
27790-10-208016X125	B	54	80	M16	30	167	42	125	13	10
27790-10-208016X150	B	54	80	M16	30	192	42	150	13	10
27790-10-208016X200	B	54	80	M16	30	242	42	200	13	10
27790-10-208016X75	B	54	80	M16	30	117	42	75	13	10
27790-10-208020X100	B	54	80	M20	30	142	42	100	17	10
27790-10-208020X125	B	54	80	M20	30	167	42	125	17	10
27790-10-208020X150	B	54	80	M20	30	192	42	150	17	10
27790-10-208020X200	B	54	80	M20	30	242	42	200	17	10
27790-10-210016X150	B	69	100	M16	33	196	46	150	13	15
27790-10-210016X200	B	69	100	M16	33	246	46	200	13	15
27790-10-210020X100	B	69	100	M20	33	146	46	100	17	15
27790-10-210020X125	B	69	100	M20	33	171	46	125	17	15
27790-10-210020X150	B	69	100	M20	33	196	46	150	17	15
27790-10-210020X200	B	69	100	M20	33	246	46	200	17	15