

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.

**Versión:**

Acero con clase de dureza 11H, acabado natural (negro) o cincado.

Acero inoxidable A2, acabado natural.


Acero inoxidable A4, acabado natural.

**Indicación:**

Tuercas cuadradas según DIN 557 clase de producto C.

Las tuercas cuadradas se utilizan con frecuencia como tuercas de inserción en piezas moldeadas por inyección o se insertan en perfiles de carcasas (perfiles extruidos de aluminio) para emplearlas como tuercas correderas en ranura para atornillar otros componentes. Las tuercas cuadradas forman también la base para las tuercas enjauladas. Las tuercas cuadradas, en comparación con las tuercas hexagonales convencionales, ofrecen una mayor protección contra torsión.

## Planos



## Nuestros productos

| Referencia | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base                | D   | H   | SW |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----|-----|----|
| 07209-05   | acero                       | acabado natural (negro)                  | M5  | 4   | 8  |
| 07209-06   | acero                       | acabado natural (negro)                  | M6  | 5   | 10 |
| 07209-08   | acero                       | acabado natural (negro)                  | M8  | 6,5 | 13 |
| 07209-10   | acero                       | acabado natural (negro)                  | M10 | 8   | 17 |
| 07209-12   | acero                       | acabado natural (negro)                  | M12 | 10  | 19 |
| 07209-16   | acero                       | acabado natural (negro)                  | M16 | 13  | 24 |
| 07209-205  | acero                       | cincado mediante procedimiento galvánico | M5  | 4   | 8  |
| 07209-206  | acero                       | cincado mediante procedimiento galvánico | M6  | 5   | 10 |
| 07209-208  | acero                       | cincado mediante procedimiento galvánico | M8  | 6,5 | 13 |
| 07209-210  | acero                       | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 8   | 17 |
| 07209-212  | acero                       | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 10  | 19 |
| 07209-216  | acero                       | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 13  | 24 |

## Nuestros productos

| Referencia | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | D   | H   | SW |
|------------|-----------------------------|---------------------------|-----|-----|----|
| 07209-105  | acero inoxidable A2         | acabado natural           | M5  | 4   | 8  |
| 07209-106  | acero inoxidable A2         | acabado natural           | M6  | 5   | 10 |
| 07209-108  | acero inoxidable A2         | acabado natural           | M8  | 6,5 | 13 |
| 07209-110  | acero inoxidable A2         | acabado natural           | M10 | 8   | 17 |
| 07209-112  | acero inoxidable A2         | acabado natural           | M12 | 10  | 19 |
| 07209-116  | acero inoxidable A2         | acabado natural           | M16 | 13  | 24 |
| 07209-605  | acero inoxidable A4         | acabado natural           | M5  | 4   | 8  |
| 07209-606  | acero inoxidable A4         | acabado natural           | M6  | 5   | 10 |
| 07209-608  | acero inoxidable A4         | acabado natural           | M8  | 6,5 | 13 |
| 07209-610  | acero inoxidable A4         | acabado natural           | M10 | 8   | 17 |
| 07209-612  | acero inoxidable A4         | acabado natural           | M12 | 10  | 19 |
| 07209-616  | acero inoxidable A4         | acabado natural           | M16 | 13  | 24 |