


Descripción del artículo/Imágenes del producto



**Conexión elástica
e impermeabilización**

Descripción

Indicación:

* Tiempo de formación de la película.

Tener en cuenta:

Las hojas de datos de seguridad (véase Descargas) se pueden encontrar oficialmente y en varios idiomas en la web bajo el término de búsqueda: «Henkel Documents».

Información general:

Para adhesiones de elasticidad permanente con efecto sellante simultáneo contra el agua, el polvo, etc..

Pegamento y sellador LOCTITE de elasticidad permanente, 97990-5366310. Transparente y pastoso. Se utiliza especialmente como pegamento para obtener un sellado, adherencia y protección óptimos. Entre sus aplicaciones típicas se encuentran el sellado de ventanillas en trenes, estanqueizar fuentes de calor (como hornos, intercambiadores de calor, tuberías de vapor o calentadores de agua), la protección y aislamiento de armarios de distribución y para adherir siliconas de caucho (HCR). También se emplea en el área de mantenimiento preventivo y proactivo.

Resistente a temperaturas entre -50 °C y +200 °C.

Pegamento y sellador LOCTITE de elasticidad permanente y de color negro, 97990-5368310.

Negro, pastoso. Se utiliza sobre todo para sellar y estanqueizar. Pero también se presta para adherir y para aplicaciones de altas temperaturas. Se emplea sobre todo en distintos sectores industriales, como en el de los electrodomésticos y en la industria de automoción y aeronáutica.

Resistente a temperaturas entre -50 °C y +200 °C.

Nuestros productos

Referencia	Envase	N.º de identificación interno	Sistema de endurecimiento	Firmeza min	Resistencia a la extensión N/mm²	Alargamiento de rotura %	Dureza Shore
97990-5366310	cartucho de 310 ml	5366	humedad del aire	5*	2	530	25A
97990-5368310	cartucho de 310 ml	5368	humedad del aire	5*	2	435	26A