

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Discos de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.

Versión:

negro.

Indicación:

Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado. Husillos roscados adecuados, ver 27810. Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.

Indicación sobre el dibujo:

Forma A sin perforaciones atornilladas sin placa antideslizante


Forma B sin perforaciones atornilladas con placa antideslizante

Forma C con perforaciones atornilladas (cerradas) sin placa antideslizante

Forma D con perforaciones atornilladas (cerradas) con placa antideslizante

1) a partir de discos Ø 80

Planos



Nuestros productos

Referencia Forma A	Referencia Forma B	Tamaño	D	H	Capacidad de carga máx. kN
27800-1030	27800-2030	30	29	18/20	5
27800-1040	27800-2040	40	39	18/20	9
27800-1045	27800-2045	45	44	18/20	9
27800-1050	27800-2050	50	49	18/20	9

Nuestros productos

Referencia Forma A	Referencia Forma B	Tamaño	D	H	Capacidad de carga máx. kN
27800-1060	27800-2060	60	59	18/20	9
27800-1080	27800-2080	80	79	18/20	9
27800-1100	27800-2100	100	99	18/20	9

Referencia Forma C	Referencia Forma D	Tamaño	D	A	H	Capacidad de carga máx. kN
27800-3080	27800-4080	80	79	55	18/20	9
27800-3100	27800-4100	100	99	74	18/20	9
27800-3120	27800-4120	120	119	94	18/20	9