

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Bisagra de acero.  
Arandela intermedia de latón.  
Eje de acero o latón.


**Versión:**

Racor de lubricación según DIN 71412-D, acero cincado.  
Partes de acero con acabado natural.

**Indicación:**

Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable.  
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.  
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:  
S235JR+AR según EN 10025-2:2004-10  
DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 según SIA 161

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Forma	Material del componente	A	B	D	D1
27885-113080012	B	acero	16	80	13	8
27885-116100012	B	acero	20	100	16	10
27885-116120012	B	acero	20	120	16	10
27885-118135012	B	acero	22,5	135	18	12
27885-120150012	B	acero	25,5	150	20	13
27885-120180012	B	acero	25	180	20	14
27885-123200012	B	acero	29	200	23	16

