


Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Carcasa de aluminio o fundición gris.

Versión:

Carcasa con acabado natural.

Indicación:

Estas unidades de carcasas lineales prefabricadas están compuestas de una carcasa de aluminio prensado por extrusión, un rodamiento lineal de bolas montado con dispositivo de autoalineación 21510 y una junta por los dos lados. Fijación del rodamiento en la carcasa con circlips DIN 472.

Tolerancia de árbol recomendada: h6.

Capacidad de carga según las especificaciones del rodamiento lineal de bolas.

A petición:

Las unidades de carcasas lineales se pueden equipar con todos los rodamientos lineales de bolas que se incluyen en este catálogo.

Atención:


Atención: En el artículo 21522-501002, el diámetro D2 es sin mecanizar, no es un diámetro de centrado g7.

Accesorios:

Árboles guía de precisión 21595.

Tornillos de fijación 07160 o 07161.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	A	D	D1	D2	D3	E	L	L1	L2
21522-121002	aluminio	40	12	22	32	5,5	30	32	22	6
21522-161002	aluminio	50	16	26	38	5,5	35	36	24	8
21522-201002	aluminio	60	20	32	46	6,6	42	45	30	10
21522-251002	aluminio	70	25	40	58	6,6	54	58	42	12
21522-301002	aluminio	80	30	47	66	9	60	68	50	14
21522-401002	aluminio	100	40	62	90	11	78	80	59	16

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	A	D	D1	D2	D3	E	L	L1	L2
21522-501002	fundición gris	130	50	75	100	11	98	100	75	18