

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Piezas de retorno de plástico.

Versión:

Acabado natural.

Indicación:

Carro guía con brida con guía de rodamiento de bolas de precisión N sin tensión previa (Z0). Con junta final por los dos lados. Versión de 4 filas con perfil semicircular. Las vías de los carriles perfilados están dispuestas en un ángulo de 45°, por lo que pueden absorber cargas en todas direcciones.

Altos valores dinámicos: $v = 5 \text{ m/s}$.

Temperatura de aplicación con funcionamiento continuo hasta 80 °C máx.


A petición:

Distintas clases de precisión y tensión previa disponibles.

Indicación sobre el dibujo:

1) Borde de tope pulido

Planos



Nuestros productos

Referencia	Versión	Tamaño	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Capacidades de carga dinámicas N	Capacidades de carga estáticas N	Agujero para la lubricación	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	H3	L3	L4	M
21402-15106601	Estándar	15	70	50	50	6850	12700	Ø3	38	30	15	47	16	4,3	5	14	24	4,6	8	66	40	M5
21402-20107801	Estándar	20	220	180	180	14500	25600	M6x1	53	40	20	63	21,5	5	13,5	18	30	5	9	77,8	48,8	M6

Nuestros productos

Referencia	Versión	Tamaño	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Capacidades de carga dinámicas N	Capacidades de carga estáticas N	Agujero para la lubricación	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	H3	L3	L4	M
21402-25108801	Estándar	25	360	320	310	21400	40000	M6x1	57	45	23	70	23,5	5	13,5	22	36	7	12	88	57	M8
21402-30110901	Estándar	30	600	500	490	29800	54900	M6x1	72	52	28	90	31	7	13	26	42	9	12	109	72	M10
21402-25211001	Largo	25	504	448	434	29960	56000	M6x1	57	45	23	70	23,5	5	13,5	22	36	7	12	110,1	79,1	M8
21402-30213101	Largo	30	785	650	650	39000	71900	M6x1	72	52	28	90	31	7	13	26	42	9	12	131,3	94,3	M10