

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carril guía de perfil extruido, EN AW-6060.

Versión:

Carril guía recubierto con Eloxal duro, 50 µm. Dureza de 500 HV.

Indicación:

Las guías lineales en miniatura no precisan de ningún tipo de mantenimiento gracias a su capacidad de funcionamiento sin engrase y a su resistencia a la corrosión. Los elementos corredizos de iglidur® J son resistentes al desgaste e intercambiables. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.


Una ventaja fundamental de estas guías lineales en miniatura son sus pequeñas medidas estructurales.

** Indicar la longitud L2 = 12 mm.

* Indicar la longitud L = 500 mm.

Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Tamaño	L máx.	L2	B1	B3	D3 Para tornillo DIN 912	H2	H3	L1
21210-0910X0800	9	800	10	9	9,6	M2	4,6	6,3	20
21210-1520X3000	15	3000	20	15	17	M3	7	10,8	40

Nuestros productos

Referencia	Versión 2	Tamaño	L	L2	L2 mín.	L2 máx.	B1	B3	D3 Para tornillo DIN 912	H2	H3	L1
21210-09**X*	L2 y L específico del cliente	9	*	**	5	14,5	6	9,6	M2	4,6	6,3	20
21210-12**X*	L2 y L específico del cliente	12	*	**	5	17	12	13	M3	5,9	8,6	25
21210-15**X*	L2 y L específico del cliente	15	*	**	10	29,5	15	17	M3	7	10,8	40