

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Acero.

Tornillos tensores de acero para temple y revenido.

Versión:

Bruñido.

Tornillos tensores ISO 4762, clase de resistencia 12.9.


Indicación:

Dos piezas roscadas conectas entre sí de forma elástica se tensan con tornillos.

La tuerca de ajuste está diseñada de modo que gire simétricamente. No hay ranuras que generen desequilibrios.

Tener en cuenta:

La tuerca de ajuste se puede deformar en sentido axial, por lo que debe tratarse con cuidado. Los tornillos tensores solo deben accionarse cuando la tuerca de ajuste esté completamente enroscada en la rosca del husillo. De lo contrario, la tuerca de ajuste podría quedar inutilizada a consecuencia de una deformación plástica no admitida.



Nuestros productos

Referencia	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	L	L1	Par de apriete de los tornillos (Nm)	Carga por presión axial estática máx. N	Carga por presión axial dinámica máx. N	Momento de inercia (gcm ²)
07598-024101015	M10x1	24	22	17	3,2	2,5	M3	15	3	6,5	2	15000	12000	27
07598-026121515	M12x1,5	26	25	19	3,2	3	M3	15	3	6,5	2	18000	13000	40
07598-032141516	M14x1,5	32	30	22,5	4,3	4	M4	16	3	7	2,9	22000	17000	96
07598-034161518	M16x1,5	34	-	24,5	4,3	4	M4	18	5	-	2,9	22000	17000	147

Nuestros productos

Referencia	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	L	L1	Par de apriete de los tornillos (Nm)	Carga por presión axial estática máx. N	Carga por presión axial dinámica máx. N	Momento de inercia (gcm ²)
07598-036181518	M18x1,5	36	-	26,5	4,3	4	M4	18	5	-	2,9	25000	19000	183
07598-040201518	M20x1,5	40	-	30,5	4,3	4	M4	18	5	-	2,9	28000	18000	283
07598-040221518	M22x1,5	40	-	30,5	4,3	4	M4	18	5	-	2,9	32000	23000	270
07598-042241518	M24x1,5	42	-	32,5	4,3	4	M4	18	5	-	2,9	35000	25000	323
07598-045261520	M26x1,5	45	-	36,5	4,3	5	M4	20	6,5	-	2,9	49000	34000	479
07598-046281520	M28x1,5	46	-	38,5	4,3	5	M4	20	6,5	-	2,9	53000	36000	504
07598-048301520	M30x1,5	48	-	40,5	4,3	5	M4	20	6,5	-	2,9	57000	38000	588
07598-050321522	M32x1,5	50	-	42,5	4,3	5	M4	22	7	-	2,9	64000	44000	743
07598-053351522	M35x1,5	53	-	45,5	4,3	5	M4	22	7	-	2,9	66000	47000	914