

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Abrazadera de acero 1.6541.  
Orejeta soldada de acero S355JR.

**Versión:**

Abrazadera forjada, muy resistente, tratada en caliente, recubierta con plástico rojo.  
Orejeta soldada forjada, muy resistente, tratada en caliente, acabado natural.

**Indicación:**


Los topes para soldar permiten un montaje rápido.

Presentan una estructura compacta y una capacidad de carga con seguridad cuádruple contra roturas por todos lados.

La orejeta soldada está forjada con S355JR (St 52-3), un material muy soldable. Los botones distanciadores sirven como medida de separación para el espacio de aire requerido con respecto a la soldadura de raíz (aprox. 3 mm).

La capacidad de carga indicada en la tabla se puede ver claramente en la orejeta soldada. Esta se aplica en el caso poco favorable de los tipos de carga indicados junto a ella.

La soldadura debe ser realizada por un soldador profesional según EN 287-1.



Máximo peso de transporte "G" en kg con distintos tipos de tope

| Tipo de tope                            |      |       |      |       |        |         |        |         |   |  |
|---|------|-------|------|-------|--------|---------|--------|---------|---|--|
|   | G    | G     | G    | G     | G      | G       | G      | G       | G |  |
| Número de cadenas                       | 1    | 2     | 1    | 2     | 2      | 2       | 3 - 4  | 3 - 4   |   |  |
| Ángulo de inclinación $\sphericalangle$ | 0°   | 0°    | 90°  | 90°   | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |   |  |
| 07720-1***                              | 1600 | 3200  | 1120 | 2240  | 1500   | 1120    | 2360   | 1600    |   |  |
| 07720-2***                              | 3000 | 6000  | 2000 | 4000  | 2800   | 2000    | 4000   | 3000    |   |  |
| 07720-3***                              | 4750 | 9500  | 3150 | 6300  | 4250   | 3150    | 6300   | 4750    |   |  |
| 07720-5***                              | 8000 | 16000 | 5300 | 10600 | 7100   | 5300    | 11200  | 8000    |   |  |

Nuestros productos

| Referencia sin cinta elástica | Referencia con cinta elástica | B  | B1 | H  | H1 | L   | L1 | S  | Cordón de soldadura | Capacidad de carga kg |
|-------------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----|----|----|---------------------|-----------------------|
| 07720-1000                    | 07720-1001                    | 40 | 38 | 32 | 40 | 73  | 38 | 13 | HV 5 + a3           | 1120                  |
| 07720-2000                    | 07720-2001                    | 41 | 38 | 32 | 45 | 81  | 40 | 13 | HV 5 + a3           | 2000                  |
| 07720-3000                    | 07720-3001                    | 45 | 43 | 38 | 45 | 87  | 42 | 17 | HV 8 + a3           | 3150                  |
| 07720-5000                    | 07720-5001                    | 55 | 50 | 48 | 57 | 108 | 60 | 22 | HV 12 + a4          | 5300                  |

