

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Versión:

Forma A:

Anillo de regulación de acero, acabado natural.

Tornillo prisionero de acero con clase de resistencia 15H, acabado natural.

Forma E:

Anillo de regulación de acero acabado natural, pasivado en azul.

Tornillo prisionero de acero con clase de resistencia 45H, acabado natural (negro) o cincado, pasivado en azul.

Tornillo prisionero de acero inoxidable A2-70, acabado natural.

Indicación:

Forma A: con tornillo prisionero DIN 553 (ranura)


Forma E: con tornillo sin cabeza DIN EN ISO 4027 (hexágono interior)

Las tolerancias indicadas se aplican según DIN 705 para anillos de regulación de acabado natural. Con los anillos de regulación cincados no se pueden garantizar las tolerancias. Pero esto no influyen en la funcionalidad.

Indicación sobre el dibujo:

1) Segundo tornillo de sujeción a partir de $D1 \geq 75$

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Superficie cuerpo de base	Forma	D1	B	D2	D3 Tornillo de sujeción
07800-100301	acero	acabado natural	A	3	5	7	M2x3
07800-100401	acero	acabado natural	A	4	5	8	M2,5x3
07800-100501	acero	acabado natural	A	5	6	10	M3x4
07800-100601	acero	acabado natural	A	6	8	12	M4x5
07800-100701	acero	acabado natural	A	7	8	12	M4x5
07800-100801	acero	acabado natural	A	8	8	16	M4x6
07800-100901	acero	acabado natural	A	9	10	18	M5x8
07800-101001	acero	acabado natural	A	10	10	20	M5x8
07800-101101	acero	acabado natural	A	11	10	20	M5x8
07800-101201	acero	acabado natural	A	12	12	22	M6x8
07800-101401	acero	acabado natural	A	14	12	25	M6x8
07800-101501	acero	acabado natural	A	15	12	25	M6x8
07800-101601	acero	acabado natural	A	16	12	28	M6x8
07800-101801	acero	acabado natural	A	18	14	32	M6x8
07800-102001	acero	acabado natural	A	20	14	32	M6x8
07800-102401	acero	acabado natural	A	24	16	40	M8x12
07800-102501	acero	acabado natural	A	25	16	40	M8x10
07800-102601	acero	acabado natural	A	26	16	40	M8x10
07800-102801	acero	acabado natural	A	28	16	45	M8x12

Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Superficie cuerpo de base	Forma	D1	B	D2	D3 Tornillo de sujeción
07800-103001	acero	acabado natural	A	30	16	45	M8x10
07800-103201	acero	acabado natural	A	32	16	50	M8x12
07800-103501	acero	acabado natural	A	35	16	56	M8x12
07800-103601	acero	acabado natural	A	36	16	56	M8x12
07800-103801	acero	acabado natural	A	38	16	56	M8x12
07800-104001	acero	acabado natural	A	40	18	63	M10x16
07800-104201	acero	acabado natural	A	42	18	63	M10x16
07800-104501	acero	acabado natural	A	45	18	70	M10x16
07800-104801	acero	acabado natural	A	48	18	70	M10x16
07800-105001	acero	acabado natural	A	50	18	80	M10x16
07800-105201	acero	acabado natural	A	52	18	80	M10x16
07800-105501	acero	acabado natural	A	55	18	80	M10x16
07800-105601	acero	acabado natural	A	56	18	80	M10x16
07800-105801	acero	acabado natural	A	58	20	90	M10x16
07800-106001	acero	acabado natural	A	60	20	90	M10x16
07800-106301	acero	acabado natural	A	63	20	90	M10x16
07800-106501	acero	acabado natural	A	65	20	100	M10x20
07800-106801	acero	acabado natural	A	68	20	100	M10x20
07800-107001	acero	acabado natural	A	70	20	100	M10x20
07800-107201	acero	acabado natural	A	72	20	100	M10x20
07800-107501	acero	acabado natural	A	75	22	110	M12x20
07800-108001	acero	acabado natural	A	80	22	110	M12x20
07800-108501	acero	acabado natural	A	85	22	125	M12x25
07800-109001	acero	acabado natural	A	90	22	125	M12x20
07800-110001	acero	acabado natural	A	100	25	140	M12x25
07800-300301	acero	acabado natural	E	3	5	7	M2x3
07800-300401	acero	acabado natural	E	4	5	8	M2,5x3
07800-300501	acero	acabado natural	E	5	6	10	M3x4
07800-300601	acero	acabado natural	E	6	8	12	M4x5
07800-300701	acero	acabado natural	E	7	8	12	M4x5
07800-300801	acero	acabado natural	E	8	8	16	M4x6
07800-300901	acero	acabado natural	E	9	10	18	M5x8
07800-301001	acero	acabado natural	E	10	10	20	M5x8
07800-301101	acero	acabado natural	E	11	10	20	M5x8
07800-301201	acero	acabado natural	E	12	12	22	M6x8
07800-301401	acero	acabado natural	E	14	12	25	M6x8
07800-301501	acero	acabado natural	E	15	12	25	M6x8
07800-301601	acero	acabado natural	E	16	12	28	M6x8
07800-301801	acero	acabado natural	E	18	14	32	M6x8
07800-302001	acero	acabado natural	E	20	14	32	M6x8
07800-302401	acero	acabado natural	E	24	16	40	M8x12
07800-302501	acero	acabado natural	E	25	16	40	M8x10
07800-302601	acero	acabado natural	E	26	16	40	M8x10
07800-302801	acero	acabado natural	E	28	16	45	M8x12
07800-303001	acero	acabado natural	E	30	16	45	M8x10
07800-303201	acero	acabado natural	E	32	16	50	M8x12
07800-303501	acero	acabado natural	E	35	16	56	M8x12
07800-303601	acero	acabado natural	E	36	16	56	M8x12
07800-303801	acero	acabado natural	E	38	16	56	M8x12
07800-304001	acero	acabado natural	E	40	18	63	M10x16
07800-304201	acero	acabado natural	E	42	18	63	M10x16
07800-304501	acero	acabado natural	E	45	18	70	M10x16
07800-304801	acero	acabado natural	E	48	18	70	M10x16
07800-305001	acero	acabado natural	E	50	18	80	M10x16
07800-305201	acero	acabado natural	E	52	18	80	M10x16
07800-305501	acero	acabado natural	E	55	18	80	M10x16
07800-305601	acero	acabado natural	E	56	18	80	M10x16
07800-305801	acero	acabado natural	E	58	20	90	M10x16
07800-306001	acero	acabado natural	E	60	20	90	M10x16
07800-306301	acero	acabado natural	E	63	20	90	M10x16
07800-306501	acero	acabado natural	E	65	20	100	M10x20
07800-306801	acero	acabado natural	E	68	20	100	M10x20
07800-307001	acero	acabado natural	E	70	20	100	M10x20
07800-307201	acero	acabado natural	E	72	20	100	M10x20

Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Superficie cuerpo de base	Forma	D1	B	D2	D3 Tornillo de sujeción
07800-307501	acero inoxidable A2	acabado natural	E	75	22	110	M12x20
07800-308001	acero inoxidable A2	acabado natural	E	80	22	110	M12x20
07800-308501	acero inoxidable A2	acabado natural	E	85	22	125	M12x25
07800-309001	acero inoxidable A2	acabado natural	E	90	22	125	M12x20
07800-310001	acero inoxidable A2	acabado natural	E	100	25	140	M12x25
07800-300303	acero	cincado, azul pasivado	E	3	5	7	M2x3
07800-300403	acero	cincado, azul pasivado	E	4	5	8	M2,5x3
07800-300503	acero	cincado, azul pasivado	E	5	6	10	M3x4
07800-300603	acero	cincado, azul pasivado	E	6	8	12	M4x5
07800-300703	acero	cincado, azul pasivado	E	7	8	12	M4x5
07800-300803	acero	cincado, azul pasivado	E	8	8	16	M4x6
07800-300903	acero	cincado, azul pasivado	E	9	10	18	M5x8
07800-301003	acero	cincado, azul pasivado	E	10	10	20	M5x8
07800-301103	acero	cincado, azul pasivado	E	11	10	20	M5x8
07800-301203	acero	cincado, azul pasivado	E	12	12	22	M6x8
07800-301403	acero	cincado, azul pasivado	E	14	12	25	M6x8
07800-301503	acero	cincado, azul pasivado	E	15	12	25	M6x8
07800-301603	acero	cincado, azul pasivado	E	16	12	28	M6x8
07800-301803	acero	cincado, azul pasivado	E	18	14	32	M6x8
07800-302003	acero	cincado, azul pasivado	E	20	14	32	M6x8
07800-302403	acero	cincado, azul pasivado	E	24	16	40	M8x12
07800-302503	acero	cincado, azul pasivado	E	25	16	40	M8x10
07800-302603	acero	cincado, azul pasivado	E	26	16	40	M8x10
07800-302803	acero	cincado, azul pasivado	E	28	16	45	M8x12
07800-303003	acero	cincado, azul pasivado	E	30	16	45	M8x10
07800-303203	acero	cincado, azul pasivado	E	32	16	50	M8x12
07800-303503	acero	cincado, azul pasivado	E	35	16	56	M8x12
07800-303603	acero	cincado, azul pasivado	E	36	16	56	M8x12
07800-303803	acero	cincado, azul pasivado	E	38	16	56	M8x12
07800-304003	acero	cincado, azul pasivado	E	40	18	63	M10x16
07800-304203	acero	cincado, azul pasivado	E	42	18	63	M10x16
07800-304503	acero	cincado, azul pasivado	E	45	18	70	M10x16
07800-304803	acero	cincado, azul pasivado	E	48	18	70	M10x16
07800-305003	acero	cincado, azul pasivado	E	50	18	80	M10x16
07800-305203	acero	cincado, azul pasivado	E	52	18	80	M10x16
07800-305503	acero	cincado, azul pasivado	E	55	18	80	M10x16
07800-305603	acero	cincado, azul pasivado	E	56	18	80	M10x16
07800-305803	acero	cincado, azul pasivado	E	58	20	90	M10x16
07800-306003	acero	cincado, azul pasivado	E	60	20	90	M10x16
07800-306303	acero	cincado, azul pasivado	E	63	20	90	M10x16
07800-306503	acero	cincado, azul pasivado	E	65	20	100	M10x20
07800-306803	acero	cincado, azul pasivado	E	68	20	100	M10x20
07800-307003	acero	cincado, azul pasivado	E	70	20	100	M10x20
07800-307203	acero	cincado, azul pasivado	E	72	20	100	M10x20
07800-307503	acero	cincado, azul pasivado	E	75	22	110	M12x20
07800-308003	acero	cincado, azul pasivado	E	80	22	110	M12x20
07800-308503	acero	cincado, azul pasivado	E	85	22	125	M12x25
07800-309003	acero	cincado, azul pasivado	E	90	22	125	M12x20
07800-310003	acero	cincado, azul pasivado	E	100	25	140	M12x25