

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero de cementación 1.1141, acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4401.

Versión:

Forjado en estampa.

Acero, acabado natural.

Acero cincado mediante procedimiento galvánico.

Indicación:

Para tareas de carga y elevación con altos requisitos de seguridad (construcción de máquinas, mecanismos de carga, topes).


La marca CE está grabada en el tornillo con ojo.

F2 Capacidad de carga inferior a máx. 45° por tornillo con ojo.

A petición:

Certificado de conformidad.

Planos



Nuestros productos

Tornillos con ojo DIN 580

Referencia	Material del cuerpo de base	Llave del acero	Superficie cuerpo de base	D1	L	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 máx. kN	F2 máx. kN
07680-08	acero	1.1141	acabado natural	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
07680-10	acero	1.1141	acabado natural	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
07680-12	acero	1.1141	acabado natural	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
07680-16	acero	1.1141	acabado natural	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
07680-20	acero	1.1141	acabado natural	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
07680-24	acero	1.1141	acabado natural	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
07680-008	acero	1.1141	cincado mediante procedimiento galvánico	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Llave del acero	Superficie cuerpo de base	D1	L	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 máx. kN	F2 máx. kN
07680-010	acero	1.1141	cincado mediante procedimiento galvánico	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
07680-012	acero	1.1141	cincado mediante procedimiento galvánico	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
07680-016	acero	1.1141	cincado mediante procedimiento galvánico	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
07680-020	acero	1.1141	cincado mediante procedimiento galvánico	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
07680-024	acero	1.1141	cincado mediante procedimiento galvánico	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
07680-108	acero inoxidable	1.4301	-	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
07680-110	acero inoxidable	1.4301	-	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
07680-112	acero inoxidable	1.4301	-	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
07680-116	acero inoxidable	1.4301	-	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
07680-124	acero inoxidable	1.4301	-	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
07680-120	acero inoxidable	1.4301	-	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
07680-208	acero inoxidable	1.4401	-	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
07680-210	acero inoxidable	1.4401	-	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
07680-212	acero inoxidable	1.4401	-	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
07680-216	acero inoxidable	1.4401	-	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
07680-220	acero inoxidable	1.4401	-	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
07680-224	acero inoxidable	1.4401	-	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7