


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Empuñadura de plástico de 2 componentes.

Versión:

Tratado en caliente y cincado.

Empuñadura resistente al aceite.


Indicación:

El dispositivo de sujeción rápida se adapta automáticamente a la altura de las piezas de trabajo. Ajuste continuo de la altura de sujeción dentro de 35 mm manteniendo prácticamente constante la fuerza de sujeción sin cambio manual de la posición de los tornillos de presión.

Mediante un tornillo de ajuste debajo de la palanca en la articulación es posible ajustar la fuerza de sujeción hasta 2.500 N a los requisitos requeridos.

El patrón de agujeros en la placa de base es adecuado para milímetros y pulgadas.

Planos



Nuestros productos

Referencia	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	Altura máx. de sujeción	F kN
05300-040	25,4	53	38	25,4	33	60	13	8	48	38	32	6,5	24,5	47	20	158	14	60	27	217	77	113	58	72	40	2,5
05300-060	25,4	53	38	25,4	33	60	13	8	48	38	32	6,5	24,5	64	36	175	14	68	44	217	77	113	58	72	60	2,5

Nuestros productos
