

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:


GJL 250 recocido.

A petición:


Otros anchos de ranura.

Indicación sobre el dibujo:

Superficies trabajadas: +0,2 mm/ +0,5 mm

Superficies en bruto: ± 2 mm

Planos



Nuestros productos

Referencia	Versión 1	L	L1	B	H	H1	S	S1	A	X	Ranura en T
01250-100125	sin ranura	100	40	100	125	-	20	10	-	10	-
01250-125160	sin ranura	125	100	100	160	-	20	10	-	10	-
01250-200250	sin ranura	200	120	125	250	-	30	15	-	15	-
01250-250300	sin ranura	250	200	150	300	-	40	20	-	20	-

Nuestros productos

Referencia	Versión 1	L	L1	B	H	H1	S	S1	A	X	Ranura en T
01250-320370	sin ranura	320	280	200	370	-	50	25	-	25	-
01250-400450	sin ranura	400	280	265	450	-	60	30	-	30	-
01250-500550	sin ranura	500	360	315	550	-	70	35	-	35	-
01250-630640	sin ranura	630	520	350	640	-	80	40	-	35	-
01250-700750	sin ranura	700	600	400	750	-	80	40	-	40	-
01250-3203701	con ranura en t	320	280	200	370	65	50	25	80	25	14
01250-4004501	con ranura en t	400	280	265	450	75	60	30	100	30	18
01250-5005501	con ranura en t	500	360	315	550	75	70	35	100	35	18
01250-6306401	con ranura en t	630	520	350	640	80	80	40	160	35	22
01250-7007501	con ranura en t	700	600	400	750	135	80	40	160	40	22