

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Carcasa, anillo de sujeción y barra de empuñadura de acero para temple y revenido.
Empuñadura de duroplast PF 31.

Versión:


Carcasa y anillo de sujeción endurecido y bruñido.
Barra de empuñadura bruñida.
Empuñadura negra.

Indicación:

Es necesario respetar las indicaciones sobre la tolerancia recomendada para las herramientas en caso de sujeción con perno de sujeción (Heavy). Para sujetar la pieza de trabajo de forma segura, la barra de empuñadura debe situarse entre la posición de sujeción recomendada y el punto final.

* Máx. espesor de la pieza de trabajo, ver perno de sujeción 04400 (medida C).

** Fuerza manual admisible para la empuñadura.



Nuestros productos

Referencia	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Fuerza de sujeción N	Tolerancia recomendada para el espesor de la pieza de trabajo	Fuerza manual FH N	Fuerza de retención N
04400-506501	50	65	28	12	36	M8x14	26	2	10	40	160	6000	±0,5*	600**	8000
04400-638001	63	80	34	16	45	M10x18	28	2,5	12	50	180	8000	±0,8*	600**	14000