


## Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Acero para temple y revenido.

**Versión:**

Tratado en caliente y bruñido. El diámetro de centrado y las superficies de guiado están pulidos.


**Indicación:**

Con ayuda de los bulones de posicionamiento extensibles, se pueden posicionar placas de retícula, por ejemplo, sobre mesas de máquinas con ranuras en T (ver imagen). Las placas que se vayan a posicionar deben presentar dos perforaciones adecuadas para la espiga extensible.

El tornillo de ajuste tiene un hexágono interior continuo y se puede manejar, por tanto, por los dos lados.

**Indicación sobre el dibujo:**

- 1) Placa reticulada
- 2) Hierros de sujeción
- 3) Mesa de máquinas
- 4) Bulón de posicionamiento extensible



Nuestros productos

Referencia	Forma	D	B	B1	B2	Diámetro recomendado
03151-1610	A	16	10	20	-	16,01 ±0,01
03151-1612	A	16	12	22	-	16,01 ±0,01
03151-1614	B	16	14	16	18	16,01 ±0,01
03151-2024	B	20	24	28	32	20,01 ±0,01