

Descripción del artículo/Imágenes del producto



**Descripción**


**Material:**  
GJL 250 recocido.

**Indicación:**  
También se suministran paletas con ranuras a petición.

Tipo A:  
Superficies de apoyo pulidas (Ra 0,8).


Tipo B:  
Superficies de apoyo (Ra 0,8) y superficies laterales (Ra 1,6) pulidas.

Tipo C:  
Superficies de apoyo y superficies laterales fresadas (Ra 3,2).




Planos


Tipo A



Tipo B



Tipo C



Nuestros productos

Referencia Tipo A	Referencia Tipo B	Referencia Tipo C	L	S	A
01150-001	01150-0011	01150-00111	200	25	25
01150-002	01150-0021	01150-00211	250	35	35
01150-004	01150-0041	01150-00411	320	40	40

## Nuestros productos

Referencia Tipo A	Referencia Tipo B	Referencia Tipo C	L	S	A
01150-006	01150-0061	01150-00611	400	45	50
01150-008	01150-0081	01150-00811	500	50	60
01150-010	01150-0101	01150-01011	630	63	70
01150-012	01150-0121	01150-01211	800	70	100