



Descripción

Material:

Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio, anodizado.
Columnas guía de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Indicador de posicionamiento de plástico.

Versión:

Juego radial de la guía menor de 0,02 mm. Sin juego axial. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.

Indicación:

Gracias a las guías prácticamente sin juego y al husillo completamente sin juego, no es necesario aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste.

Indicador de posicionamiento electrónico con precisión de 0,01 mm y pantalla LCD grande. Los ajustes de Reinicio, Medida incremental y Offset pueden realizarse a través del teclado.


La vida útil de la pila es de 2 años. La pila puede cambiarse de forma rápida y fácil. La posición de montaje del indicador de posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones con un tornillo.

La mesa de posicionamiento de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.

Indicación sobre el dibujo:

Posición de montaje del indicador de posicionamiento:

- a) Arriba (estándar)
- b) A la derecha
- c) Abajo
- d) A la izquierda



Nuestros productos

Referencia	B	B1	B2	C (Carrera)	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	F1 N	F2 N	F3 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21104-08	46	36	21	14	26	23	M6x1	8	M4	4	24	20	27	23	14	139	80	46	36	20	200	200	X = 39 (50)	1,9	0,9	1,9

Nuestros productos

Referencia	B	B1	B2	C (Carrera)	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	F1 N	F2 N	F3 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21104-12	75	60	38	25	26	23	M6x1	12	M6	6	28	25	29	27	15,5	192	133	75	60	30	300	300	X = 58 (100)	5,5	3	5,5